

# 탄성 솔리드 고무 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 중중량 사양

품목 설명/제품 이미지



## 설명

### 재질:

강판 소재 하우징.

고급 탄성 솔리드 고무 소재 휠.

파손에 강한 고급 폴리아미드 또는 다이캐스팅 알루미늄 소재 휠 본체

### 표면 마무리:

하우징, 프레스뮴. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스티어링 박스. 볼 베어링 포함 휠.

### 정보:

휠 축, 나사 체결됨.

마운팅 플레이트 포함 스위벨 캐스터 및 고정 캐스터.

### 이용:


무거운 화물을 핸들링 덕분에 A에서 B로 간편하게 운반할 수 있습니다. 인트라로지스틱스의 고하중 화물을 취급하는 적용 분야를 위해 개발된 새로운 휠 시리즈로 인해 롤링 및 회전 저항이 감소됩니다.

### 온도 범위:

-25 °C ~ +70 °C

## 도면

고정 캐스터



## 품목 요약

| 주문 번호           | 설명     | 휠 베어링 | B  | B1 | B2 | B3 | D   | D1 | H   | L   | L1 | L2 | 지탱력<br>kg |
|-----------------|--------|-------|----|----|----|----|-----|----|-----|-----|----|----|-----------|
| K1765.101000401 | 고정 캐스터 | 볼 베어링 | 40 | 60 | 55 | 85 | 100 | 9  | 125 | 100 | 80 | 76 | 200       |
| K1765.101250401 | 고정 캐스터 | 볼 베어링 | 40 | 60 | 55 | 85 | 125 | 9  | 150 | 100 | 80 | 76 | 200       |

# 탄성 솔리드 고무 휠 스레드가 있는 시트 스틸 고정 캐스터, 중중량

## 사양

### 품목 요약

| 주문 번호           | 설명     | 휠 베어링 | B  | B1 | B2 | B3  | D   | D1 | H   | L   | L1  | L2 | 지탱력<br>kg |
|-----------------|--------|-------|----|----|----|-----|-----|----|-----|-----|-----|----|-----------|
| K1765.101500501 | 고정 캐스터 | 볼 베어링 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 190 | 140 | 105 | -  | 400       |
| K1765.101600501 | 고정 캐스터 | 볼 베어링 | 50 | 80 | 75 | 110 | 160 | 11 | 195 | 140 | 105 | -  | 400       |
| K1765.102000501 | 고정 캐스터 | 볼 베어링 | 50 | 80 | 75 | 110 | 200 | 11 | 235 | 140 | 105 | -  | 400       |