

부하 휠 휠 본체, 용접됨

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

용철 강철 구조 휠 본체, Extrathane 소재 휠 스톱드


정보:

Extrathane 소재 휠 스톱드는 탄성이 있고, 내마모성이며, 바닥을 보호하고, 소음이 적으며, 휴지기가 긴 경우 회복력이 높습니다.

작동 온도: -40°C에서 최대 +80°C.

K1768 및 K1769에 적합한 휠.

도면



품목 요약

용접된 휠 본체 부하 휠

주문 번호	휠 베어링	D	D1	B	B1	지탱력 kg
K1782.12550	볼 베어링	125	20	50	60	500
K1782.16050	볼 베어링	160	20	50	60	700

부하 휠 휠 본체, 용접됨

품목 요약

주문 번호	휠 베어링	D	D1	B	B1	지탱력 kg
K1782.20050	볼 베어링	200	20	50	60	1000
K1782.25060	볼 베어링	250	25	60	70	1350