



알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8 슬롯용 타입 I

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 EN AW-6063 T66 (AlMgSi0.5 F25).

표면 마무리:

인공적 에이징, 자연색 산화처리


정보:

무게 최적화 및 슬림한 구조를 위한 경량 알루미늄 프로파일. 프로파일 커넥터 Ø30은 추가 처리 없이 각각 90° 각도로 3개의 클램핑 홈에 부착할 수 있습니다. 포지티브 연결은 매우 안정적인 구조를 만듭니다. 연결은 언제든지 확장할 수 있으며 다시 쉽게 해체할 수 있습니다.

이 프로파일은 8 슬롯도 제공합니다. 8 슬롯이 있는 타입 I 시리즈의 추가 액세서리, 커넥터 또는 알루미늄 프로파일을 어댑터 없이 이 슬롯에 연결할 수 있습니다.

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8슬롯용 타입I

도면



품목 요약

알루미늄 프로파일 튜브 Ø30 8슬롯용 타입 I

주문 번호	슬롯 너비	재질	L	L max.	Ix cm ⁴	Iy cm ⁴	Wx cm ³	Wy cm ³	관성 모멘트 Torsion cm ⁴	프로파일 면 cm ²	F1 max. kN	무게 약. kg/m
K1979.08300X1000	8	Ø30	1000	6000	1,2	2,32	0,91	1,55	0,76	2,75	3,5	0,74