

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전

전
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.

표면 마무리:

검정 산화 처리.
무색 산화처리.

정보:

힌지에는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링이 장착되어 있습니다. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
자유롭게 움직이는 힌지는 동일한 치수와 모양으로 인해 스프링 힌지와 결합할 수 있습니다.
열림 각도 270°.

스프링 토크, 열림:


M(0°): 0.92 Nm / M(90°): 0.7 Nm / M(180°): 0.44 Nm

DIN 7991 규격의 접시 머리 나사로 고정.

표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 값은 참고용으로만 사용되고 특성의 보증에 관한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한 힌지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

온도 범위:


-20°C에서 +80°C 까지



오프닝 스프링이 있는 힌지들

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전

전도면



품목 요약

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전

주문 번호	모델 1	본체 색상	표면 기본 몸체	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	고정 방법
K1667.351200	스프링 열림	회청색 RAL5008	산화 처리	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	고정 구멍
K1667.3512001	스프링 열림	검정	산화 처리	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	고정 구멍
K1667.351202	스프링 없음	회청색 RAL5008	산화 처리	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	고정 구멍

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.9Nm, 긴 버전
전
품목 요약

주문 번호	모델 1	본체 색상	표면 기본 물체	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	고정 방법
K1667.3512021	스프링 없음	검정	산화 처리	35	21	120	30	3,5	10	3,3	3700	9900	고정 구멍