


# 스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

## 품목 설명/제품 이미지



### 설명

#### 제품 설명:

인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다. 180° 스톱퍼가 있어 락킹 새김 홈을 건너뛰면서 잠금 핀이 다시 펼쳐지는 일이 발생하지 않습니다. 스톱퍼 방향(좌측, 우측)을 선택함으로써 잠금 바의 회전 방향이 지정됩니다.

#### 재질:

1.0503 잠금 바.  
나사 슬리브 및 잠금 핀, 패삭강.  
1.4310 압축 스프링.

#### 표면 마무리:

검정 산화 마무리된 나사 슬리브 및 잠금 바.  
경화 처리, 연마 및 검정 산화 마무리된 잠금 핀.  
자연적으로 마무리된 압축 스프링.

#### 장점:

잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옵니다.  
한쪽 방향으로 회전되는 180° 스톱퍼.

#### 요청 시:

스페셜 버전.

#### 액세서리:


브레이싱 부품 K0638.  
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.

#### 도면 설명:

- 1) 좌측 스톱퍼
- 2) 우측 스톱퍼

# 스토퍼가 있는 인덱스 플런저, 타입 B, 잠금 바 캡 없음, 너트 있음

## 도면



## 품목 요약

| 주문 번호          | 타입 | 버전 2 | D  | D1      | D2 | L    | L1 | L3 | B    | B1  | H  | SW1 | SW2 | F x 30° | 시작<br>탄성<br>F1 약. N | 탄성<br>종료<br>F2 약. N |
|----------------|----|------|----|---------|----|------|----|----|------|-----|----|-----|-----|---------|---------------------|---------------------|
| K1674.1050410  | B  | 왼쪽   | 4  | M10     | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9    | 3   | 6  | 10  | 17  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1674.1050510  | B  | 왼쪽   | 5  | M10     | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9    | 3   | 6  | 10  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1674.1050610  | B  | 왼쪽   | 6  | M10     | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9    | 3   | 6  | 10  | 17  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1674.1050512  | B  | 왼쪽   | 5  | M12     | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8  | 12  | 19  | 1,3     | 5                   | 15                  |
| K1674.1050612  | B  | 왼쪽   | 6  | M12     | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8  | 12  | 19  | 1,8     | 5                   | 15                  |
| K1674.1050812  | B  | 왼쪽   | 8  | M12     | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8  | 12  | 19  | 2,3     | 5                   | 15                  |
| K1674.1050616  | B  | 왼쪽   | 6  | M16     | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16  | 24  | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1674.1050816  | B  | 왼쪽   | 8  | M16     | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1674.1051016  | B  | 왼쪽   | 10 | M16     | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16  | 24  | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1674.10508201 | B  | 왼쪽   | 8  | M20x1,5 | 20 | 71   | 50 | 30 | 18   | 6   | 12 | 20  | 30  | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1674.10510201 | B  | 왼쪽   | 10 | M20x1,5 | 20 | 71   | 50 | 30 | 18   | 6   | 12 | 20  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1674.10512201 | B  | 왼쪽   | 12 | M20x1,5 | 20 | 71   | 50 | 30 | 18   | 6   | 12 | 20  | 30  | 3       | 20                  | 60                  |
| K1674.2050410  | B  | 오른쪽  | 4  | M10     | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9    | 3   | 6  | 10  | 17  | 1       | 8                   | 14                  |
| K1674.2050510  | B  | 오른쪽  | 5  | M10     | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9    | 3   | 6  | 10  | 17  | 1,3     | 8                   | 14                  |
| K1674.2050610  | B  | 오른쪽  | 6  | M10     | 10 | 38,5 | 25 | 15 | 9    | 3   | 6  | 10  | 17  | 1,8     | 8                   | 14                  |
| K1674.2050512  | B  | 오른쪽  | 5  | M12     | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8  | 12  | 19  | 1,3     | 5                   | 15                  |
| K1674.2050612  | B  | 오른쪽  | 6  | M12     | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8  | 12  | 19  | 1,8     | 5                   | 15                  |
| K1674.2050812  | B  | 오른쪽  | 8  | M12     | 12 | 47,4 | 30 | 19 | 10,8 | 3,6 | 8  | 12  | 19  | 2,3     | 5                   | 15                  |
| K1674.2050616  | B  | 오른쪽  | 6  | M16     | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16  | 24  | 1,8     | 15                  | 35                  |
| K1674.2050816  | B  | 오른쪽  | 8  | M16     | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16  | 24  | 2,3     | 15                  | 35                  |
| K1674.2051016  | B  | 오른쪽  | 10 | M16     | 16 | 61,2 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 16  | 24  | 2,8     | 15                  | 35                  |
| K1674.20508201 | B  | 오른쪽  | 8  | M20x1,5 | 20 | 71   | 50 | 30 | 18   | 6   | 12 | 20  | 30  | 2,3     | 20                  | 60                  |
| K1674.20510201 | B  | 오른쪽  | 10 | M20x1,5 | 20 | 71   | 50 | 30 | 18   | 6   | 12 | 20  | 30  | 2,8     | 20                  | 60                  |
| K1674.20512201 | B  | 오른쪽  | 12 | M20x1,5 | 20 | 71   | 50 | 30 | 18   | 6   | 12 | 20  | 30  | 3       | 20                  | 60                  |

