

알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
알루미늄.

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:

유격이 없고, 비틀림에 강하며, 휨성이 좋고 유지보수가 필요없는 완전 일체형 금속 커플링으로써 동기화된 각도의 회전운동 전달용. 혁신적인 슬릿 구조를 통해 낮은 복원력으로 축 방향, 방사 방향 및 각도의 유연성이 매우 좋음. 샤프트 고정용 클램프 허브 포함.

온도 범위:

-50 °C ~ +150 °C.



조립:

빔 커플링은 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 공차는 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 공차를 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더 쉬워집니다.

요청 시:

공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.
DIN 6885에 따른 리머 구멍.

도면



품목 요약

알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함

품목 요약

알루미늄 빔 커플링, 클램프 허브 포함

주문 번호	크기	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D4	L	L1	L2	공칭 토크 Nm	비틀림 경도 (10 ³ Nm/rad)	관성 모멘트 (gm ²)
K2037.0160230606	16	6	6	3	6	16	23	7	3,5	3	0,076	0,00028
K2037.0180160606	18	6	6	3	6	18	16,6	5	2,5	3	0,103	0,00045
K2037.0200280808	20	8	8	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0250280810	25	8	10	6	12	25	28	8	4	7	0,733	0,00239
K2037.0250280606	25	6	6	6	12	25	28	8	4	7	0,733	0,00239
K2037.0400481012	40	10	12	6	19	40	48	11	5,5	19	3,767	0,02790
K2037.0400481212	40	12	12	6	19	40	48	11	5,5	19	3,767	0,02790
K2037.0400481515	40	15	15	6	19	40	48	11	5,5	19	3,767	0,02790
K2037.0160230505	16	5	5	3	6	16	23	7	3,5	3	0,076	0,00028
K2037.0180160505	18	5	5	3	6	18	16,6	5	2,5	3	0,103	0,00045
K2037.0200280606	20	6	6	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0220200606	22	6	6	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0220200508	22	5	8	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0220200808	22	8	8	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0220200505	22	5	5	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0250281010	25	10	10	6	12	25	28	8	4	7	0,733	0,00239
K2037.0250280608	25	6	8	6	12	25	28	8	4	7	0,733	0,00239
K2037.0250280610	25	6	10	6	12	25	28	8	4	7	0,733	0,00239
K2037.0250280808	25	8	8	6	12	25	28	8	4	7	0,733	0,00239
K2037.0300401010	30	10	10	6	14	30	40	11	5,5	10	0,868	0,00680
K2037.0300400810	30	8	10	6	14	30	40	11	5,5	10	0,868	0,00680
K2037.0400481616	40	16	16	6	19	40	48	11	5,5	19	3,767	0,02790
K2037.0400481010	40	10	10	6	19	40	48	11	5,5	19	3,767	0,02790
K2037.0500651919	50	19	19	10	26	50	65	19	9,5	35	7,196	0,08970
K2037.0500651616	50	16	16	10	26	50	65	19	9,5	35	7,196	0,08970
K2037.0200280508	20	5	8	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0220200506	22	5	6	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0300400606	30	6	6	6	14	30	40	11	5,5	10	0,868	0,00680
K2037.0200280608	20	6	8	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0180160506	18	5	6	3	6	18	16,6	5	2,5	3	0,103	0,00045
K2037.0500652020	50	20	20	10	26	50	65	19	9,5	35	7,196	0,08970
K2037.0300400808	30	8	8	6	14	30	40	11	5,5	10	0,868	0,00680
K2037.0300400608	30	6	8	6	14	30	40	11	5,5	10	0,868	0,00680
K2037.0600802424	60	24	24	10	30	60	80	25	12,5	70	12,750	0,23200
K2037.0160230506	16	5	6	3	6	16	23	7	3,5	3	0,076	0,00028
K2037.0700953232	70	32	32	15	35	70	95	25	12,5	130	66,768	0,50660
K2037.0700952020	70	20	20	15	35	70	95	25	12,5	130	66,768	0,50660
K2037.0220200608	22	6	8	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0600802020	60	20	20	10	30	60	80	25	12,5	70	12,750	0,23200
K2037.0200280505	20	5	5	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0160230303	16	3	3	3	6	16	23	7	3,5	3	0,076	0,00028
K2037.0180160303	18	3	3	3	6	18	16,6	5	2,5	3	0,103	0,00045
K2037.0200280303	20	3	3	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0200280506	20	5	6	3	8	20	28	8	4	5	0,407	0,00095
K2037.0220200303	22	3	3	3	10	22	20	5,5	2,75	3	0,690	0,00115
K2037.0300400610	30	6	10	6	14	30	40	11	5,5	10	0,868	0,00680
K2037.0400480606	40	6	6	6	19	40	48	11	5,5	19	3,767	0,02790
K2037.0500651010	50	10	10	10	26	50	65	19	9,5	35	7,196	0,08970
K2037.0500651515	50	15	15	10	26	50	65	19	9,5	35	7,196	0,08970
K2037.0600801010	60	10	10	10	30	60	80	25	12,5	70	12,750	0,23200
K2037.0600801616	60	16	16	10	30	60	80	25	12,5	70	12,750	0,23200
K2037.0700951515	70	15	15	15	35	70	95	25	12,5	130	66,768	0,50660

주문 번호	max. 회전 수 1/min	최대 각도 변위 (°)	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)	C (ISO 4029)	스크류 조임 토크 Nm
K2037.0160230606	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0180160606	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0200280808	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0250280810	8000	1	1	0,1	M3	1,5

알루미늄 빔 커플링 클램프 허브 포함

품목 요약

주문 번호	max. 회전 수 1/min	최대 각도 변위 (°)	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)	C (ISO 4029)	스크류 조임 토크 Nm
K2037.0250280606	8000	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0400481012	5000	1	0,85	0,15	M5	7
K2037.0400481212	5000	1	0,85	0,15	M5	7
K2037.0400481515	5000	1	0,85	0,15	M5	7
K2037.0160230505	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0180160505	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0200280606	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0220200606	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0220200508	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0220200808	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0220200505	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0250281010	8000	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0250280608	8000	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0250280610	8000	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0250280808	8000	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0300401010	6000	1	0,85	0,1	M4	3,4
K2037.0300400810	6000	1	0,85	0,1	M4	3,4
K2037.0400481616	5000	1	0,85	0,15	M5	7
K2037.0400481010	5000	1	0,85	0,15	M5	7
K2037.0500651919	5000	1,5	0,7	0,15	M6	14
K2037.0500651616	5000	1,5	0,7	0,15	M6	14
K2037.0200280508	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0220200506	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0300400606	6000	1	0,85	0,1	M4	3,4
K2037.0200280608	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0180160506	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0500652020	5000	1,5	0,7	0,15	M6	14
K2037.0300400808	6000	1	0,85	0,1	M4	3,4
K2037.0300400608	6000	1	0,85	0,1	M4	3,4
K2037.0600802424	4500	1,5	0,7	0,15	M8	27
K2037.0160230506	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0700953232	4000	1	0,33	0,1	M8	27
K2037.0700952020	4000	1	0,33	0,1	M8	27
K2037.0220200608	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0600802020	4500	1,5	0,7	0,15	M8	27
K2037.0200280505	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0160230303	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0180160303	10000	2	0,5	0,15	M2,5	1
K2037.0200280303	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0200280506	9500	1	1	0,1	M3	1,5
K2037.0220200303	9500	1	1	0,15	M2,5	1
K2037.0300400610	6000	1	0,85	0,1	M4	3,4
K2037.0400480606	5000	1	0,85	0,15	M5	7
K2037.0500651010	5000	1,5	0,7	0,15	M6	14
K2037.0500651515	5000	1,5	0,7	0,15	M6	14
K2037.0600801010	4500	1,5	0,7	0,15	M8	27
K2037.0600801616	4500	1,5	0,7	0,15	M8	27
K2037.0700951515	4000	1	0,33	0,1	M8	27