

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포함

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 허브.
스테인레스 스틸 벨로우즈.

표면 마무리:

표면 광택 처리.

정보:

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 비틀림 강성. 메탈 벨로우즈는 낮은 복원력으로 축 방향 샤프트 변위, 래디얼 샤프트 변위, 앵글 샤프트 변위를 보정합니다. 샤프트 고정용 클램프 허브가 포함되어 있습니다.

공작기계, 포장기계, 목공기계, 자동화기계의 서보 모터 등과 같이 정밀한 위치 및 동작 전달이 필요한 경우에 사용하는 것이 좋습니다.

사이즈 200에는 도면과 달리 2축 메탈 벨로우즈 하나만 있습니다.

온도 범위:

-30 °C ~ +120 °C.

조립:

메탈 벨로우즈 커플링에는 H7 피팅이 적용됩니다. 권장 피팅 간격은 0.02 mm ~ 0.05 mm입니다. 이 피팅 간격을 적용하고 샤프트 저널에 오일을 바르면 조립과 분해가 더욱 간편해집니다.


메탈 벨로우즈는 조립 및 분해 시 카탈로그에 기재된 허용 변위값의 최대 3배까지 변형할 수 있습니다. 어떤 힘도 작용하지 않도록 하십시오.

요청 시:

공차 등급 또는 필드와 함께 원하는 허브 홀 D1 및 D2를 별도로 두십시오.

DIN 6885에 따른 리머 구멍. 리머 구멍의 최대 보어홀에 유의하십시오.

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포함 합 도면



품목 요약

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조, 클램프 허브 포함

주문 번호	크기	규정 모멘트 Nm	관성 모멘트 (gm ²)	비틀림 경도 (10 ³ Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	스프링 강성 축 방향 (N/mm)
K1885.00100350606	10	10	0,008	9	1518	63
K1885.00100350808	10	10	0,008	9	1518	63
K1885.00100351010	10	10	0,008	9	1518	63
K1885.00100351212	10	10	0,008	9	1518	63
K1885.00100351515	10	10	0,008	9	1518	63
K1885.00100351818	10	10	0,008	9	1518	63
K1885.00200390606	20	20	0,02	15	1208	65
K1885.00200390808	20	20	0,02	15	1208	65
K1885.00200391010	20	20	0,02	15	1208	65
K1885.00200391212	20	20	0,02	15	1208	65
K1885.00200391515	20	20	0,02	15	1208	65
K1885.00200391818	20	20	0,02	15	1208	65
K1885.00400461010	40	40	0,04	35	3350	97
K1885.00400461212	40	40	0,04	35	3350	97
K1885.00400461515	40	40	0,04	35	3350	97
K1885.00400461818	40	40	0,04	35	3350	97
K1885.00400462020	40	40	0,04	35	3350	97
K1885.00400462424	40	40	0,04	35	3350	97
K1885.00800551212	80	80	0,14	53	6436	165
K1885.00800551515	80	80	0,14	53	6436	165
K1885.00800551818	80	80	0,14	53	6436	165
K1885.00800552020	80	80	0,14	53	6436	165
K1885.00800552424	80	80	0,14	53	6436	165
K1885.00800552828	80	80	0,14	53	6436	165
K1885.02000601616	200	200	0,28	138	12442	287
K1885.02000602020	200	200	0,28	138	12442	287
K1885.02000602424	200	200	0,28	138	12442	287
K1885.02000602828	200	200	0,28	138	12442	287
K1885.04000753232	400	400	0,82	176	6815	338
K1885.04000753838	400	400	0,82	176	6815	338

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포 합 품목 요약

주문 번호	크기	규정 모멘트 Nm	관성 모멘트 (gm ²)	비틀림 경도 (10 ³ Nm/rad)	스프링 강성 방사형 (N/mm)	스프링 강성 축 방향 (N/mm)
K1885.04000754242	400	400	0,82	176	6815	338
K1885.06500783737	650	650	1,19	230	7910	386
K1885.06500783838	650	650	1,19	230	7910	386
K1885.06500784242	650	650	1,19	230	7910	386
K1885.10000844242	1000	1000	2,74	579	29096	756
K1885.15000965050	1500	1500	4,45	693	20694	639

주문 번호	최대 샤프트 변위 방사형 (mm)	최대 샤프트 변위 축 방향 (mm)	최대 각도 변위 (°)	max. 회전 수 1/min	A	C (ISO 4029)
K1885.00100350606	0,05	0,5	0,5	15000	12	M4
K1885.00100350808	0,05	0,5	0,5	15000	12	M4
K1885.00100351010	0,05	0,5	0,5	15000	12	M4
K1885.00100351212	0,05	0,5	0,5	15000	12	M4
K1885.00100351515	0,05	0,5	0,5	15000	12	M4
K1885.00100351818	0,05	0,5	0,5	15000	12	M4
K1885.00200390606	0,05	0,5	0,5	15000	15,5	M4
K1885.00200390808	0,05	0,5	0,5	15000	15,5	M4
K1885.00200391010	0,05	0,5	0,5	15000	15,5	M4
K1885.00200391212	0,05	0,5	0,5	15000	15,5	M4
K1885.00200391515	0,05	0,5	0,5	15000	15,5	M4
K1885.00200391818	0,05	0,5	0,5	15000	15,5	M4
K1885.00400461010	0,05	0,5	0,5	12800	17	M5
K1885.00400461212	0,05	0,5	0,5	12800	17	M5
K1885.00400461515	0,05	0,5	0,5	12800	17	M5
K1885.00400461818	0,05	0,5	0,5	12800	17	M5
K1885.00400462020	0,05	0,5	0,5	12800	17	M5
K1885.00400462424	0,05	0,5	0,5	12800	17	M5
K1885.00800551212	0,05	0,5	0,5	10300	20	M6
K1885.00800551515	0,05	0,5	0,5	10300	20	M6
K1885.00800551818	0,05	0,5	0,5	10300	20	M6
K1885.00800552020	0,05	0,5	0,5	10300	20	M6
K1885.00800552424	0,05	0,5	0,5	10300	20	M6
K1885.00800552828	0,05	0,5	0,5	10300	20	M6
K1885.02000601616	0,1	1	0,5	8700	23	M8
K1885.02000602020	0,1	1	0,5	8700	23	M8
K1885.02000602424	0,1	1	0,5	8700	23	M8
K1885.02000602828	0,1	1	0,5	8700	23	M8
K1885.04000753232	0,1	1	0,5	6900	28	M10
K1885.04000753838	0,1	1	0,5	6900	28	M10
K1885.04000754242	0,1	1	0,5	6900	28	M10
K1885.06500783737	0,1	1,5	1	6400	31	M12
K1885.06500783838	0,1	1,5	1	6400	31	M12
K1885.06500784242	0,1	1,5	1	6400	31	M12
K1885.10000844242	0,1	1,5	1	6000	40	M12
K1885.15000965050	0,1	1,5	1	5000	42	M12

주문 번호	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D1/D2 최대 페더 키 홈의 경우	D4	L	L2	L3	스크류 조임 토크 Nm
K1885.00100350606	6	6	6	18	18	32,5	35	5	13	3,5
K1885.00100350808	8	8	6	18	18	32,5	35	5	13	3,5
K1885.00100351010	10	10	6	18	18	32,5	35	5	13	3,5
K1885.00100351212	12	12	6	18	18	32,5	35	5	13	3,5
K1885.00100351515	15	15	6	18	18	32,5	35	5	13	3,5
K1885.00100351818	18	18	6	18	18	32,5	35	5	13	3,5
K1885.00200390606	6	6	6	25	25	40,5	39	5	13,5	4,5
K1885.00200390808	8	8	6	25	25	40,5	39	5	13,5	4,5
K1885.00200391010	10	10	6	25	25	40,5	39	5	13,5	4,5
K1885.00200391212	12	12	6	25	25	40,5	39	5	13,5	4,5
K1885.00200391515	15	15	6	25	25	40,5	39	5	13,5	4,5

메탈 벨로우즈 커플링, 높은 토크를 위한 짧은 구조 클램프 허브 포 함

품목 요약

주문 번호	D1 (H7)	D2 (H7)	D1/D2 min.	D1/D2 max.	D1/D2 최대 페더 키 홈의 경우	D4	L	L2	L3	스크류 조임 토크 Nm
K1885.00200391818	18	18	6	25	25	40,5	39	5	13,5	4,5
K1885.00400461010	10	10	10	25,4	25,4	45	46	5,5	17,5	8
K1885.00400461212	12	12	10	25,4	25,4	45	46	5,5	17,5	8
K1885.00400461515	15	15	10	25,4	25,4	45	46	5,5	17,5	8
K1885.00400461818	18	18	10	25,4	25,4	45	46	5,5	17,5	8
K1885.00400462020	20	20	10	25,4	25,4	45	46	5,5	17,5	8
K1885.00400462424	24	24	10	25,4	25,4	45	46	5,5	17,5	8
K1885.00800551212	12	12	12	32	30	56	55	7,3	21	15
K1885.00800551515	15	15	12	32	30	56	55	7,3	21	15
K1885.00800551818	18	18	12	32	30	56	55	7,3	21	15
K1885.00800552020	20	20	12	32	30	56	55	7,3	21	15
K1885.00800552424	24	24	12	32	30	56	55	7,3	21	15
K1885.00800552828	28	28	12	32	30	56	55	7,3	21	15
K1885.02000601616	16	16	16	35	35	66	60	8,6	23	40
K1885.02000602020	20	20	16	35	35	66	60	8,6	23	40
K1885.02000602424	24	24	16	35	35	66	60	8,6	23	40
K1885.02000602828	28	28	16	35	35	66	60	8,6	23	40
K1885.04000753232	32	32	32	44	44	82	75	9,8	27	84
K1885.04000753838	38	38	32	44	44	82	75	9,8	27	84
K1885.04000754242	42	42	32	44	44	82	75	9,8	27	84
K1885.06500783737	37	37	37	47	47	90	78	10,8	29	125
K1885.06500783838	38	38	37	47	47	90	78	10,8	29	125
K1885.06500784242	42	42	37	47	47	90	78	10,8	29	125
K1885.10000844242	42	42	42	60	60	110	84	11,8	32,5	145
K1885.15000965050	50	50	50	70	70	122	96	13,3	36	145