


암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금해제



설명

재질:

강화 열가소성 핸들 및 인서트.
황동 또는 강철 부싱.

표면 마무리:

황동, 불랭크.
스틸, 청색, 피막 처리.


엑추에이션 원리:

핸들은 스프로킷을 이용하여 작동하지 않은 상태에서 나사산을 조이거나 풀 수 있습니다. 핸들을 눌러 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 결합됩니다.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면



품목 요약

암나사가 포함된 ECO 플라스틱 클램핑 레버

암나사가 있는 플라스틱 클램핑 레버, 황동 또는 스틸 나사 인서트 청색 피막 처리

품목 요약

주문 번호	본체 색상	구성품 재질	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1872.1041	검회색 RAL 7021	황동	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1872.1051	검회색 RAL 7021	황동	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1872.2051	검회색 RAL 7021	황동	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1872.2061	검회색 RAL 7021	황동	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1872.2081	검회색 RAL 7021	황동	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1872.3081	검회색 RAL 7021	스틸	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1872.3101	검회색 RAL 7021	스틸	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1872.10484	신호등 빨강 RAL 3020	황동	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1872.10584	신호등 빨강 RAL 3020	황동	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1872.20584	신호등 빨강 RAL 3020	황동	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1872.20684	신호등 빨강 RAL 3020	황동	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1872.20884	신호등 빨강 RAL 3020	황동	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1872.30884	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1872.31084	신호등 빨강 RAL 3020	스틸	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12