

네오프렌 연결 절연체, 투피스형

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

네오프렌 절연체.
스틸 외부 본체.

표면 마무리:

스틸, 아연 도금 처리.

정보:

투피스형 연결 절연체는 기계 또는 시스템을 인접 부품과 안정적으로 연결하거나 효율적으로 연결 해제하기 위해 사용됩니다.
고무 메탈 버퍼는 접촉 착색제이므로 예를 들어 바닥이나 접촉 표면에 재료 구성으로 인한 마모 자국과 변색이 발생할 수 있습니다.
요청 시 밝은 회색 EPDM 소재의 비접촉식 염색 고무 메탈 버퍼를 보내드릴 수 있습니다.

이 연결 절연체는 10 kg ~ 285 kg의 하중에 사용할 수 있습니다.

치수 H는 장착된 상태일 때 연결 절연체의 높이입니다.

제품의 색상 표시.

노란색 점 = 경도 35의 쇼어.

빨간색 점 = 경도 45의 쇼어.

초록색 점 = 경도 55의 쇼어.

파란색 점 = 경도 65의 쇼어.

흰색 점 = 경도 75의 쇼어.

이용:

연결 절연체(P2)의 하부를 보어홀(D3) 또는 플레이트(P3)에 압입합니다. 플레이트(P3)는 대부분 기계나 시스템이 조립되는 베이스 플레이트입니다. 그런 다음 연결 절연체(P1)의 상부를 하부(P2) 위에 끼웁니다. 마지막으로 적합한 나사를 이용해 연결 절연체와 베이스 플레이트를 바닥이나 다른 부품에 고정합니다. 나사로부터 네오프렌을 보호하기 위해 상부(P1)와 나사 사이에 평면 와셔를 놓을 것을 권장합니다. D= 31.8 mm의 연결 절연체에는 K1150.12 나사를, D= 47.5 mm의 연결 절연체에는 K1150.18 나사를 사용하는 것이 좋습니다. 연결 절연체는 가로, 세로로 모두 고정 가능합니다. 그러나 이때 서로 다른 하중 데이터에 유의해야 합니다.

온도 범위:

-30 °C ~ +80 °C

경고:


- 온도 범위를 초과하면 안 됩니다. 초과 시 온전한 기능이 보장되지 않습니다.
- 강력한 세척제, 휘발유, 오일에 대한 내성이 없습니다.
- 네오프렌 손상 방지를 위해 날카로운 물체와의 접촉을 피해야 합니다.
- 연결 절연체의 고장 방지를 위해 장착된 상태에서 높이 H를 준수해야 합니다.

주의:

연결 절연체를 최적으로 활용하려면 사용된 베이스 플레이트/측면 플레이트(H2/H3)의 지정 높이를 준수해야 합니다.

네오프렌 연결 절연체, 투피스형

도면



품목 요약

네오프렌 연결 절연체, 투피스형

주문 번호	D	D1	D2	D3	H	H1	H2	H3	경도, 쇼어	R	F (높이 H2) = 축 하중	F1 (높이 H2) = 방사 하중
K1907.31831835	31,8	9,9	19,8	19	31,8	12,7	9,4	-	35+5	0,75	20	10
K1907.31831845	31,8	9,9	19,8	19	31,8	12,7	9,4	-	45+5	0,75	40	15
K1907.31831855	31,8	9,9	19,8	19	31,8	12,7	9,4	-	55+5	0,75	65	20
K1907.31831865	31,8	9,9	19,8	19	31,8	12,7	9,4	-	65+5	0,75	115	25
K1907.31831875	31,8	9,9	19,8	19	31,8	12,7	9,4	-	75+5	0,75	140	30
K1907.47549335	47,5	13,5	33,3	31,8	49,3	19,8	12,7	14,2	35+5	1,5	30	20
K1907.47549345	47,5	13,5	33,3	31,8	49,3	19,8	12,7	14,2	45+5	1,5	55	40
K1907.47549355	47,5	13,5	33,3	31,8	49,3	19,8	12,7	14,2	55+5	1,5	75	60
K1907.47549365	47,5	13,5	33,3	31,8	49,3	19,8	12,7	14,2	65+5	1,5	120	80
K1907.47549375	47,5	13,5	33,3	31,8	49,3	19,8	12,7	14,2	75+5	1,5	175	130

주문 번호	F (높이 H3) = 축 하중	F1 (높이 H3) = 방사 하중	주파수 Hz (높이 H2)	주파수 Hz (높이 H3)	토크 Nm (높이 H2)	토크 Nm (높이 H3)
K1907.31831835	-	-	15	-	10	-
K1907.31831845	-	-	15	-	10	-
K1907.31831855	-	-	15	-	10	-
K1907.31831865	-	-	15	-	10	-

네오프렌 연결 절연체, 투피스형

품목 요약

주문 번호	F (높이 H3) = 축 하중	F1 (높이 H3) = 방사 하중	주파수 Hz (높이 H2)	주파수 Hz (높이 H3)	토크 Nm (높이 H2)	토크 Nm (높이 H3)
K1907.31831875	-	-	15	-	10	-
K1907.47549335	60	25	15	12	13	14
K1907.47549345	80	30	15	12	13	14
K1907.47549355	110	40	15	12	13	14
K1907.47549365	175	75	15	12	13	14
K1907.47549375	285	125	15	12	13	14