

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

윙 그립 Miniwing은 인체공학적이고 컴팩트한 디자인이 특징입니다. 사용된 재료는 부식 방지가 가장 많이 요구되는 응용 분야를 포함하여 다양한 용도로 사용할 수 있습니다.

재질:

스테인레스 스틸 1.4308 또는 1.4404.

표면 마무리:

광택 처리 또는 블라스팅 처리

정보:

M5 스레드는 Hygienic USIT® 실링 및 평면 와셔 K1491과 호환됩니다.

액세서리:

체결 표면용 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 K1491.


도면 설명:

D 형: 암나사 돌림

E 형: 나사 막힌 홀

L 형: 수나사

도면



품목 요약

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
K2041.4280412	D	1.4308	광택처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280512	D	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280612	D	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280812	D	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280411	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280511	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
K2041.4280611	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280811	D	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280422	D	1.4404	광택처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280522	D	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280622	D	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280822	D	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280421	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280521	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280621	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.4280821	D	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	8,1	14,1	2,25	13,25	9	-
K2041.5280412	E	1.4308	광택처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
K2041.5280512	E	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
K2041.5280612	E	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280812	E	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280411	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
K2041.5280511	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
K2041.5280611	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280811	E	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280422	E	1.4404	광택처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
K2041.5280522	E	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
K2041.5280622	E	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280822	E	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280421	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	6	-
K2041.5280521	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	7,5	-
K2041.5280621	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.5280821	E	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	9	-
K2041.6280412X8	L	1.4308	광택처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
K2041.6280512X10	L	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280512X15	L	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280512X20	L	1.4308	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280612X10	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280612X15	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280612X20	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280612X25	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280612X30	L	1.4308	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280812X20	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280812X25	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280812X30	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280812X40	L	1.4308	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40
K2041.6280411X8	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
K2041.6280511X10	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280511X15	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280511X20	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280611X10	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280611X15	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280611X20	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280611X25	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280611X30	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280811X20	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280811X25	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280811X30	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280811X40	L	1.4308	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40
K2041.6280422X8	L	1.4404	광택처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
K2041.6280522X10	L	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280522X15	L	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280522X20	L	1.4404	광택처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280622X10	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280622X15	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280622X20	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280622X25	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280622X30	L	1.4404	광택처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280822X20	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20

윙 그립 "Miniwing" 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	타입	스틸 키	표면 기본 몸체	A	B	D	D2	D6	H	H1	H2	T	L
K2041.6280822X25	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280822X30	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280822X40	L	1.4404	광택처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40
K2041.6280421X8	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M4	11,8	-	15	2,25	13,25	-	8
K2041.6280521X10	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280521X15	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280521X20	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M5	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280621X10	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	10
K2041.6280621X15	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	15
K2041.6280621X20	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280621X25	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280621X30	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M6	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280821X20	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	20
K2041.6280821X25	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	25
K2041.6280821X30	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	30
K2041.6280821X40	L	1.4404	블라스팅 처리	28	13	M8	11,8	-	15	2,25	13,25	-	40