


스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4401.

표면 마무리:

연마 및 광택 또는 매트 블라스팅.

정보:

본 스냅 잠금장치는 접이식 그립을 사용하여 도어, 해치 또는 후드에 똑같은 높이로 설치할 수 있습니다.

까다로운 설치 공간으로 사용이 어렵거나 인체공학적, 안전 측면에서 안전 거리가 요구될 때 이 것을 사용합니다.

다양한 도어 패널 두께에 맞게 2가지 크기로 공급됩니다. 잠금식 버전을 통해 추가 안전기능이 있습니다. 동일 키 잠금기능으로, 모든 잠금장치를 같은 열쇠로 열 수 있음.

스프링이 장착된 그립이 덜컹거림을 방지합니다.

브레이크 케이블은 공급 범위 내 포함되어있지 않음.

나사 조임 시 최대 토크: 2.4Nm.

A형: 잠금식

B형: 비잠금형

액추에이션 원리:

그립을 통해 덮개, 뚜껑, 후드 혹은 문의 원격 조종 및 브레이크 케이블을 통해 보이지 않게 열림.

잠금장치는 후면에서도 작동할 수 있습니다.

이용:

- 자동차 산업
- 기계 공학
- 보트 및 선박 제조
- 항공 우주 산업
- 캠핑카 및 카라반
- 의료 기술

조립:

1. 도면에 따라 장착 컷아웃을 만듭니다. 2. 장착부품을 사용하여 후면에 고정합니다.
3. 보덴 케이블 연결.

장점:

접근이 어려운 설치 공간에서 작동 가능.

인체 공학적으로 우수한 작동 위치 실현 가능.

안전 거리 유지가 요구되는 상황에서도 작동 가능.

공급 내역:

장착용 고정장치, 이에 적합한 나사(M4)와 보덴 케이블 마운트는 공급 내역에 포함되어 있습니다.


잠금식 스냅 잠금장치는 각각 2개의 열쇠와 함께 공급됩니다.

액세서리:

브레이크 케이블 K1646.

스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

품목 설명/제품 이미지




도면 설명:

- 1) 보덴 케이블 연결
- 2) 장착 컷아웃
- 3) 도어 패널
- 4) 장착 고정장치 높이(표 H4 참조)
- 5) 그립
- 6) 보덴 케이블

스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

도면



스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

품목 요약

스냅 잠금장치, 스텐리스 보덴 케이블 연결과 접이식 그립

주문 번호	타입	형태	타입	표면 기본 몸체	A	B	D	D1	H	H1	H2	H3	H4	당김 힘 F1 N	온도 범위 °C	S=도어 두께(mm)	스크류
K1851.1102356044	A	잠금식		광택처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	23	100	-	2-12	M4x6
K1851.1112356044	A	잠금식		광택처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	12,5	100	-	12-22	M4x20
K1851.1102356055	A	잠금식		무광택 블라스트 처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	23	100	-	2-12	M4x6
K1851.1112356055	A	잠금식		무광택 블라스트 처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	12,5	100	-	12-22	M4x20
K1851.1002356044	B	비잠금식		광택처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	23	100	-	2-12	M4x6
K1851.1012356044	B	비잠금식		광택처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	12,5	100	-	12-22	M4x20
K1851.1002356055	B	비잠금식		무광택 블라스트 처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	23	100	-	2-12	M4x6
K1851.1012356055	B	비잠금식		무광택 블라스트 처리	10	60	49,5	50	35,9	26,6	4,5	30,5	12,5	100	-	12-22	M4x20