

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

클램프력 증폭 부품이 통합된 클램핑 레버에서 표준 클램핑 레버와 비교하여 클램핑력이 최대 75% 증가할 수 있습니다.

이 외에도 이 제품은 손 힘에 한계가 있는 사람이 사용하여(예를 들면 재활 분야) 약간의 힘만으로도 상당한 클램핑력에 도달할 수 있습니다. 고정된 클램핑 레버를 푸는데 힘이 덜 필요합니다.

클램핑력 증가는 설치된 축방향 니들 베어링으로 이루어지며 클램핑 시 설정된 접촉 표면에서 매우 적은 마찰 표면이 발생합니다. 경화된 접촉 디스크는 높은 클램핑력을 위해 설계되었으며 정격 하중이 높은 베어링은 긴 수명을 보장합니다.

큰 고정된 장착면이 클램핑된 부품을 지속적으로 보호합니다. 이로 인해 평면 와서는 요구되지 않습니다.

모듈식 구조로 인해 다양한 특수 설계 버전이 공급될 수 있습니다.

재질:

그립 레버, 아연 다이캐스팅 DIN EN 12844.
스틸 부품, 경도 등급 5.8.

표면 마무리:

플라스틱 코팅 그립 레버.
스틸 부품, 검정 산화 처리.
축방향 니들 베어링, 경화처리 및 연마된 접촉 디스크 있음.

정보:

스탠다드 색상:
오렌지 RAL 2004, 루비빨강 RAL 3003, 실버 메탈릭

액추에이션 원리:

핸들은 작동하지 않은 상태에서 스프로킷을 이용하여 나사 인서트에 끼워집니다. 핸들을 들어 올려 제 위치로 설정할 수 있으며 스프링력을 통해 스프로킷에서 다시 끼울 수 있습니다.

이용:

기계, 장치 및 시스템 건설, 재활 분야.

조립:

나사 체결 깊이는 나사 직경의 2배 이상이어야 하며 설치 시 나사산에 윤활유를 살짝 발라주어야 합니다.

장점:

동일한 조임 토크로 클램핑력 크게 증가.
고품질 축방향 니들 베어링, 높은 정격 하중 및 긴 수명.
고정된 장착면이 부품을 보호합니다.

요청 시:

기타 색깔 및 나사 길이.

도면 설명:

1) 플랫 팁 DIN EN ISO 4753


클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 inserts, 스틸, 검정 산화처리 도면



품목 요약

아연 클램핑 레버, 수나사 및 클램프력 증폭 부품 있음

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.2082X10	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.2082X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.2082X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.2082X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.3102X15	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.3102X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.3102X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.3102X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.4102X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.4102X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.4102X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.4102X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.5122X20	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.5122X30	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.5122X40	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.5122X50	푸어 오렌지 RAL 2004	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.20827X10	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.20827X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.20827X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.20827X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40
K1599.31027X15	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.31027X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.31027X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.31027X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.41027X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.41027X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.41027X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.41027X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.51227X20	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.51227X30	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.51227X40	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.51227X50	루비 빨강 RAL 3003	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50
K1599.2083X10	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	10
K1599.2083X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	20
K1599.2083X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	30
K1599.2083X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M8	25	38,5	27,7	52,6	55,6	65	77,5	10	40

클램핑 레버, 아연 다이캐스트, 수나사 및 장력 강화장치, 실크 매트, 나사 인서트, 스틸, 검정 산화처리
품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	X	D2	H	H2	H3	H4	A	A1	B	L
K1599.3103X15	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	15
K1599.3103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	30
K1599.3103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	40
K1599.3103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	47	33,9	64,4	68,6	80	95	11,2	50
K1599.4103X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	20
K1599.4103X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	30
K1599.4103X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	40
K1599.4103X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M10	30	53,1	37,2	72,8	77,3	95	110	13,2	50
K1599.5123X20	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	20
K1599.5123X30	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	30
K1599.5123X40	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	40
K1599.5123X50	실버 메탈릭	플라스틱 코팅	M12	35	59,1	41,9	83	87,5	110	127,5	15,4	50