


스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm


품목 설명/제품 이미지



클로징 스프링이 있는 힌지들



오픈닝 스프링이 있는 힌지들



설명

재질:

알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.

표면 마무리:

검정 산화 처리.
무색 산화처리.

정보:

힌지에는 스틸 소재의 통합된 클램핑 스프링이 장착되어 있습니다. 이를 통해 도어와 폴랩을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다. 자유롭게 움직이는 힌지는 동일한 치수와 모양으로 인해 스프링 힌지와 결합할 수 있습니다. 열림 각도는 270°입니다. 통합된 스프링이 있는 힌지의 경우 열림 각도는 180°입니다.

스프링 열림 토크:

$M(0^\circ) : 0.23\text{Nm} / M(90^\circ) : 0.15\text{Nm} / M(180^\circ) : 0.08\text{Nm}$

스프링 닫힘 토크 :

$M(0^\circ) : 0.08\text{ Nm} / M(90^\circ) : 0.15\text{Nm} / M(180^\circ) : 0.23\text{Nm}$

DIN 7991에 따라 접시 머리 나사로 고정.


표시된 힌지의 부하값의 경우 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 지정된 값은 참고용으로만 사용되고 속성에 대해 법적 구속력에 기반한 보증을 제공하지 않습니다. 부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다. 힌지가 고정되는 가장 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 결정된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.

온도 범위:

-20°C에서 +80°C 까지

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm

도면



품목 요약

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.20Nm

주문 번호	모델 1	본체 색상	표면 기본 물체	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N	고정 방법
K1178.353001	스프링 열림	검정	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	고정 구멍
K1178.35300	스프링 열림	회청색 RAL5008	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,5	1210	1310	고정 구멍
K1178.353011	스프링 잠김	검정	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	고정 구멍
K1178.35301	스프링 잠김	회청색 RAL5008	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,5	1210	1310	고정 구멍
K1178.35302	스프링 없음	회청색 RAL5008	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	고정 구멍
K1178.353021	스프링 없음	검정	산화 처리	35	21	30	15	3,5	10	3,3	1210	1310	고정 구멍