텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:
레일 및 러너, 볼 베어링 스틸.
볼, 볼 베어링 스틸.
볼 케이지, 스틸.

표면 마무리:
레일, 러너 및 볼 케이지 아연 도금 처리.
궤도 유도 경화처리.
볼 경화처리.

주문 정보:
하나씩 판매

정보:
전체 확장은 고정 및 이동 부품으로 사용된 두 개의 가이드 레일과 서로 연결된 중간 부품으로 형성된 두 개의 러너로 구성됩니다. 이러한 배열은 개방형 볼 케이지를 오염으로부터 효과적으로 보호합니다. 최대 스트로크는 텔레스코픽 레일의 닫힌 길이보다 큽니다. 설치 위치는 수평이어야 합니다. 모든 고정 구멍에 접근하려면 조립할 때 레일에서 잠금 나사를 제거한 후 다시 삽입해야 합니다. 잠금 나사를 제거하면 양방향 스트로크가 가능합니다.

내부 정지 장치는 케이지를 제한하는 역할을 합니다. 하중이 있는 시스템에 외부 정지 장치를 설치하십시오.

레일을 장착하려면 DIN EN ISO 10642에 따른 강도 등급 10.9의 접시머리 나사를 사용하십시오.

최대 이동 속도는 0.8 m/s입니다.

작동 온도 -30 °C ~ +170 °C.

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg

도면









품목 요약

텔레스코픽 레일, 스틸, 이중 배열, 전체 확장형, 최대 하중 133 kg

주문 번호	크기	B	D 스크류	H	L	R	스트로크 S	C0Y N	C0Z N	드릴 홀 수
K2019.280210	28	28	M5	26	210	1	232	432	302	3
K2019.280370	28	28	M5	26	370	1	380	482	482	5
K2019.280450	28	28	M5	26	450	1	464	393	393	6
K2019.280530	28	28	M5	26	530	1	548	332	332	7
K2019.350370	35	35	M6	34	370	2	406	522	522	5
K2019.350450	35	35	M6	34	450	2	494	429	429	6
K2019.350530	35	35	M6	34	530	2	558	394	394	7
K2019.350610	35	35	M6	34	610	2	646	338	338	8
K2019.430450	43	43	M8	44	450	2,5	486	1331	1279	6
K2019.430530	43	43	M8	44	530	2,5	556	1193	1193	7
K2019.430610	43	43	M8	44	610	2,5	626	1082	1082	8
K2019.430770	43	43	M8	44	770	2,5	796	845	845	10
K2019.430930	43	43	M8	44	930	2,5	966	693	693	12

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG