

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm, 스프링 잠김

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM

표면 마무리:

검정 산화 처리.
무색 산화처리.

정보:

힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성됨. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 여닫기 가능.
열림 각도 180°.

스프링 토크, 닫힘:

M(0°) : 0.12Nm / M(90°) : 0.24Nm / M(180°) : 0.35Nm

힌지는 30,000번 이상의 전환 동작이 수용되도록 설계.

DIN 912/ DIN EN ISO 4762에 따라 소켓 헤드 스크류로 고정.

표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 수치는 정보로만 사용되며, 특성의 법적 구속력이 있는 보증이 아닙니다.

부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.

힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.


온도 범위:

-20°C에서 +80°C 까지

액세서리:

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류.

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 0.35Nm, 스프링 잠김 도면



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	A	A1	B	B1	D	D1	S	F1 N	F2 N
K1179.556711	검정	산화 처리	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200
K1179.55671	회청색 RAL5008	산화 처리	55	38	67	48	6,3	18	4,5	5000	4200