

스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스테인레스 스틸 1.4404.

표면 마무리:

광택 폴리싱 또는 무광택 블래스트.

주문 정보:

고정 재료와 엔드 와서는 별도로 주문하십시오.

조립:

윗 부분으로부터.

액세서리:

K1823 엔드 와셔.

K0868 와셔.


K1150 와셔.

K0871 육각 나사.

K1796 스크류.

K0869 소켓 헤드 스크류.

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드

주문 번호	표면 기본 품체	A	B	D	H	L	T	하중 N
K1793.030031	광택 폴리싱	30	5	M3	24	35	6	500
K1793.030041	광택 폴리싱	30	8	M4	32	38	8	500

스테인레스 스틸 핑거 그립 라운드

품목 요약

주문 번호	표면 기본 몸체	A	B	D	H	L	T	하중 N
K1793.040031	광택 폴리싱	40	5	M3	24	45	6	500
K1793.040041	광택 폴리싱	40	8	M4	32	48	8	500
K1793.040051	광택 폴리싱	40	10	M5	40	50	10	500
K1793.030033	무광택 블라스트 처리	30	5	M3	24	35	6	500
K1793.030043	무광택 블라스트 처리	30	8	M4	32	38	8	500
K1793.040033	무광택 블라스트 처리	40	5	M3	24	45	6	500
K1793.040043	무광택 블라스트 처리	40	8	M4	32	48	8	500
K1793.040053	무광택 블라스트 처리	40	10	M5	40	50	10	500