

## 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

### 품목 설명/제품 이미지



#### 설명

##### 재질:

레일, 스틸.  
볼 캐이지, 스틸.  
볼, 스틸.

##### 표면 마무리:

레일, 아연도금.  
볼 캐이지, 아연 도금.  
볼, 경화처리.

##### 주문 정보:

한 쌍으로 판매

##### 정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 확장 길이는 조립 길이와 거의 같기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다.

닫힌 위치의 멈춤쇠.

기재된 하중은 레일 간격이 450 mm일 때 값을 나타내며 50,000 주기에  
서의 최대값을 의미합니다.

수평 설치에는 적합하지 않습니다.


고정 나사의 헤드 높이는 2.5 mm 높이를 초과하면 안됩니다. 그렇지 않을 경우 다른 레일 부품과의 충돌 위험이 있습니다.

##### 온도 범위:

20 °C - +70 °C

# 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

## 도면



## 품목 요약

### 텔레스코픽 레일, 스틸, 측면 장착용, 전체 확장형, 최대 하중 68 kg

| 주문 번호      | A  | A1  | A2  | A3  | A4  | A5  | A6  | A7  | A8  | B    | H  | 스트로크<br>S | L   | Fp=<br>쌍 당 하중<br>50,000 주기 | 조립    | 제품 타입 | 포장 유형     |
|------------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|----|-----------|-----|----------------------------|-------|-------|-----------|
| K2087.0250 | 35 | -   | 96  | 160 | -   | -   | 160 | -   | -   | 12,7 | 51 | 250       | 250 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0300 | 35 | -   | 96  | 224 | -   | -   | 192 | -   | -   | 12,7 | 51 | 300       | 300 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0350 | 35 | 128 | 256 | -   | -   | -   | 96  | 256 | -   | 12,7 | 51 | 350       | 350 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0400 | 35 | 128 | 192 | 320 | -   | -   | 128 | 288 | -   | 12,7 | 51 | 400       | 400 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0450 | 35 | 128 | 256 | 352 | -   | -   | 160 | 352 | -   | 12,7 | 51 | 450       | 450 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0500 | 35 | 128 | 224 | 288 | 416 | -   | 192 | 384 | -   | 12,7 | 51 | 500       | 500 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0550 | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | -   | 192 | 448 | -   | 12,7 | 51 | 550       | 550 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0600 | 35 | 128 | 224 | 352 | 512 | -   | 224 | 480 | -   | 12,7 | 51 | 600       | 600 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0650 | 35 | 128 | 224 | 352 | 448 | 576 | 256 | 544 | -   | 12,7 | 51 | 650       | 650 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |
| K2087.0700 | 35 | 128 | 224 | 352 | 480 | 608 | 256 | 448 | 576 | 12,7 | 51 | 700       | 700 | 68                         | 측면 장착 | 스탠다드  | 1 개 = 1 쌍 |