

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm, 스프링 열림

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

알루미늄 6060 T5.
커버 플러그 PA 6.6.
와셔 POM

표면 마무리:

검정 산화 처리.
무색 산화처리.

정보:

힌지는 스틸 소재의 내장형 클램핑 스프링으로 구성되어 있습니다. 이를 통해 문과 뚜껑을 자동으로 열고 닫을 수 있습니다.
열림 각도 270°.

스프링 토크, 열림:

M(0°) : 3.80Nm / M(90°) : 3.10Nm / M(180°) : 2.40Nm

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 규격의 소켓 헤드 스크류로 고정.

표시된 힌지의 부하값은 안전 요소를 고려하지 않은 어떠한 책임도 배제된, 구속력이 없는 기준치입니다. 표시된 값은 참고용으로만 사용되고 특성의 보증에 관한 법적 구속력이 없습니다.
부하값은 실험실 조건에서 계산되었습니다. 힌지가 각각의 용도에 적합한지는 사용자가 개별적으로 결정해야 합니다.
힌지가 고정되는 다양한 재료, 고정 방법, 기상 조건 및 마모는 계산된 값에 영향을 미칠 수 있습니다.


온도 범위:

-20°C에서 +80°C 까지



액세서리:

DIN 912/ DIN EN ISO 4762 육각 소켓이 있는 소켓 헤드 스크류.

스프링 힌지, 알루미늄 프로파일 클램핑 스프링 힌지 3.8Nm, 스프링 열림 도면



오프닝 스프링이 있는 힌지들



품목 요약

주문 번호	본체 색상	표면 기본 몸체	A	A1	B	B1	D	D1	S
K1182.8210001	검정	산화 처리	82,5	56,5	100	74	6,2	24	5,5
K1182.821000	회청색 RAL5008	산화 처리	82,5	56,5	100	74	6,2	24	5,5