# K1697_A

# 사이드 클램프, 타입 A

## 품목 설명/제품 이미지

### 설명

**재질:**
기본 몸체: 단강.
텐션 레버: 단강.

**표면 마무리:**
몸체 검정 산화 처리.
클램핑 표면 연마됨.

**정보:**
조절 볼트를 조여 클램핑 중 측면 클램프가 뒤로 미끄러지는 것을 방지합니다. (타입 A)

**장점:**
- 높은 텐셔닝력
- 연마된 클램핑 표면
- 끌어 내리는 힘에 의해 공작물 들림이 방지됨

**도면 설명:**
1) 고정 나사
2) 실린더 헤드 나사
3) 나사 스터드
4) 클램핑되지 않은 위치
5) 프리텐셔닝 이동거리
6) 시작 위치 클램핑
7) 클램핑된 위치

## 도면




## 품목 요약

| 주문 번호 | 타입 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1697.1400** | A | 100 | 80 | 60 | 20 | 40 | M5 | 8,6 | M5x8 | 40 | 33 | 22 | 22 | 22 | 10 |
| **K1697.0900** | A | 75 | 60 | 45 | 15 | 30 | M4 | 6,6 | M4x6 | 32 | 27 | 18 | 18 | 18 | 8 |

| 주문 번호 | 타입 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | SW | SW1 | T | 스트로크 S | 클램핑력 kN | 조임 토크 max. Nm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **K1697.1400** | A | 69 | 13 | 63 | 26 | 19 | 4 | 24 | 10 | 8 | 4 | 14 | 50 |
| **K1697.0900** | A | 52 | 10 | 48 | 20 | 14 | 3 | 19 | 8 | 6 | 3 | 9 | 25 |

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG

# 사이드 클램프, 타입 A

## 품목 요약

© HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG