

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:


경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.

경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.


경도 강도 12.9 스틸, 자연적 마무리(검은색).

스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.

스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.



도면



품목 요약

육각 소켓 헤드 나사, DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.03X10	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.03X12	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.03X16	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.03X18	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	18	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.03X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 용체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.03X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.04X10	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.04X12	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.04X16	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.04X18	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.04X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.04X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.05X10	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.05X12	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.05X16	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.05X18	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.05X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.05X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.05X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.05X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.06X10	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.06X12	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.06X16	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.06X18	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.06X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.06X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.06X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.06X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.06X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.06X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.06X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.06X55	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.06X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.08X16	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.08X18	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.08X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.08X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.08X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.08X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.08X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.08X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.08X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.08X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.08X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	70	35,75	42	13	8	6
K0869.08X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M8	80	45,75	52	13	8	6
K0869.10X16	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.10X18	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.10X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.10X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.10X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.10X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.10X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.10X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.10X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.10X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.10X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.10X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.10X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.10X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.12X20	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.12X25	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.12X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.12X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.12X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.12X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.12X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.12X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	60	15,25	24	18	12	10

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.12X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.12X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.12X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.12X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.12X110	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.12X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.14X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.14X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.14X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.16X30	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.16X35	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.16X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.16X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.16X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.16X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.16X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.16X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.16X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.16X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.16X110	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.16X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.20X40	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.20X45	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.20X50	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.20X60	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.20X70	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.20X80	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.20X90	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.20X100	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.20X110	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.20X120	스틸	8.8	자연적 마무리 (검정)	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.403X10	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.403X12	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.403X16	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.403X18	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	18	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.403X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.403X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.404X10	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.404X12	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.404X16	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.404X18	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.404X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.404X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.405X10	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.405X12	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.405X16	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.405X18	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.405X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.405X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.405X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.405X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.406X10	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.406X12	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.406X16	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.406X18	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.406X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.406X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.406X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.406X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.406X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.406X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.406X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	50	21	26	10	6	5

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.406X55	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.406X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.408X16	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.408X18	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.408X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.408X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.408X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.408X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.408X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.408X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.408X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.408X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.408X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	70	35,75	42	13	8	6
K0869.408X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M8	80	45,75	52	13	8	6
K0869.410X16	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.410X18	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.410X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.410X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.410X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.410X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.410X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.410X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.410X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.410X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.410X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.410X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.410X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.410X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.412X20	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.412X25	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.412X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.412X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.412X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.412X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.412X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.412X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.412X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.412X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.412X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.412X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.412X110	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.412X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.414X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.414X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.414X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.416X30	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.416X35	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.416X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.416X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.416X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.416X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.416X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.416X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.416X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.416X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.416X110	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.416X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.420X40	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.420X45	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.420X50	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.420X60	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.420X70	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	70	0	7,5	30	20	17

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.420X80	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.420X90	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.420X100	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.420X110	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.420X120	스틸	8.8	광택 처리된 아연도금	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.303X10	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.303X12	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.303X16	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.303X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.303X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.304X10	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.304X12	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.304X16	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.304X18	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.304X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.304X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.305X10	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.305X12	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.305X16	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.305X18	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.305X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.305X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.305X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.305X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.306X10	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.306X12	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.306X16	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.306X18	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.306X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.306X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.306X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.306X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.306X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.306X55	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	55	16	21	10	6	5
K0869.306X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	45	21	26	10	6	5
K0869.306X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	50	26	31	10	6	5
K0869.306X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.308X16	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.308X18	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.308X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.308X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.308X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.308X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.308X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.308X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.308X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.308X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.308X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	70	35,75	42	13	8	6
K0869.308X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M8	80	45,75	52	13	8	6
K0869.310X16	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.310X18	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.310X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.310X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.310X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.310X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.310X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.310X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.310X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.310X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.310X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.310X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.310X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	90	50,5	58	16	10	8

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.310X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.312X20	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.312X25	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.312X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.312X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.312X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.312X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.312X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.312X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.312X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.312X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.312X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.312X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.312X110	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.312X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.314X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.314X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.314X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.316X30	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.316X35	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.316X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.316X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.316X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.316X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.316X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.316X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.316X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.316X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.316X110	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.316X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.320X40	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.320X45	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.320X50	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.320X60	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.320X70	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.320X80	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.320X90	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.320X100	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.320X110	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.320X120	스틸	10.9	자연적 마무리 (검정)	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.503X10	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.503X12	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.503X16	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.503X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.503X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.504X10	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.504X12	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.504X16	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.504X18	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.504X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.504X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.505X10	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.505X12	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.505X16	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.505X18	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.505X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.505X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.505X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.505X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.506X10	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.506X12	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.506X16	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	16	0	3	10	6	5

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.506X18	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.506X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.506X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.506X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.506X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.506X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.506X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.506X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.506X55	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.506X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.508X16	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.508X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.508X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.508X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.508X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.508X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.508X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.508X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.508X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.508X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	70	35,75	42	13	8	6
K0869.508X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M8	80	45,75	52	13	8	6
K0869.510X16	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.510X18	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.510X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.510X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.510X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.510X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.510X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.510X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.510X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.510X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.510X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.510X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.510X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.510X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.512X20	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.512X25	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.512X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.512X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.512X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.512X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.512X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.512X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.512X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.512X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.512X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.512X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.512X110	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.512X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.514X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.514X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.514X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.516X30	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.516X35	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.516X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.516X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.516X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.516X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.516X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.516X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.516X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.516X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	100	46	56	24	16	14

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.516X110	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.516X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.520X40	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.520X45	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.520X50	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.520X60	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.520X70	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.520X80	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.520X90	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.520X100	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.520X110	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.520X120	스틸	10.9	광택 처리된 아연도금	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.206X18	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.206X20	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.206X25	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.206X30	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.206X35	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.206X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.206X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.206X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.206X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.206X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.206X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	65	36	41	10	6	5
K0869.206X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	70	41	46	10	6	5
K0869.206X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	80	51	56	10	6	5
K0869.206X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	90	61	66	10	6	5
K0869.206X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M6	100	71	76	10	6	5
K0869.208X20	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.208X25	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.208X30	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.208X35	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.208X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.208X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.208X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.208X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	55	20,75	27	13	8	6
K0869.208X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.208X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	65	30,75	37	13	8	6
K0869.208X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	70	35,75	42	13	8	6
K0869.208X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	80	45,75	52	13	8	6
K0869.208X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	90	55,75	62	13	8	6
K0869.208X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	100	65,75	72	13	8	6
K0869.208X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M8	120	85,75	92	13	8	6
K0869.210X30	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.210X35	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.210X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.210X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.210X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.210X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	55	15,5	23	16	10	8
K0869.210X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.210X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	65	25,5	33	16	10	8
K0869.210X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.210X75	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	75	35,5	43	16	10	8
K0869.210X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.210X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.210X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.210X110	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	110	70,5	78	16	10	8
K0869.210X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	120	80,5	88	16	10	8
K0869.210X130	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	130	90,5	98	16	10	8
K0869.210X140	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M10	140	100,5	108	16	10	8
K0869.212X30	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.212X35	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.212X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	40	0	5,25	18	12	10

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.212X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.212X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.212X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	55	10,25	19	18	12	10
K0869.212X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.212X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	65	20,25	29	18	12	10
K0869.212X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.212X75	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	75	30,25	39	18	12	10
K0869.212X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.212X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.212X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.212X110	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.212X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.212X130	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	130	85,25	94	18	12	10
K0869.212X140	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M12	140	95,25	104	18	12	10
K0869.216X35	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.216X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.216X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.216X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.216X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	55	0	6	24	16	14
K0869.216X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.216X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	65	11	21	24	16	14
K0869.216X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.216X75	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	75	21	31	24	16	14
K0869.216X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.216X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.216X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.216X110	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.216X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.216X130	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	130	76	86	24	16	14
K0869.216X140	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	140	86	96	24	16	14
K0869.216X150	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	150	96	106	24	16	14
K0869.216X160	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	160	106	116	24	16	14
K0869.216X170	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	170	116	126	24	16	14
K0869.216X180	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	180	126	136	24	16	14
K0869.216X200	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M16	200	146	156	24	16	14
K0869.218X35	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	35	0	7,5	27	18	14
K0869.218X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	40	0	7,5	27	18	14
K0869.218X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	45	0	7,5	27	18	14
K0869.218X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	50	0	7,5	27	18	14
K0869.218X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	55	0	7,5	27	18	14
K0869.218X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	60	0	7,5	27	18	14
K0869.218X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	65	0	7,5	27	18	14
K0869.218X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	70	9,5	22	27	18	14
K0869.218X75	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	75	14,5	27	27	18	14
K0869.218X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	80	19,5	32	27	18	14
K0869.218X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	90	29,5	42	27	18	14
K0869.218X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	100	39,5	52	27	18	14
K0869.218X110	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	110	49,5	62	27	18	14
K0869.218X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	120	59,5	72	27	18	14
K0869.218X130	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	130	69,5	82	27	18	14
K0869.218X140	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	140	79,5	92	27	18	14
K0869.218X150	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	150	89,5	102	27	18	14
K0869.218X160	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	160	99,5	112	27	18	14
K0869.218X170	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	170	109,5	122	27	18	14
K0869.218X180	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	180	119,5	132	27	18	14
K0869.218X200	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M18	200	139,5	152	27	18	14
K0869.220X40	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.220X45	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.220X50	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.220X55	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	55	0	7,5	30	20	17
K0869.220X60	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.220X65	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	65	0	7,5	30	20	17

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.220X70	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.220X75	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	75	10,5	23	30	20	17
K0869.220X80	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.220X90	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.220X100	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.220X110	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.220X120	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.220X130	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	130	65,5	78	30	20	17
K0869.220X140	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	140	75,5	88	30	20	17
K0869.220X150	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	150	85,5	98	30	20	17
K0869.220X160	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	160	95,5	108	30	20	17
K0869.220X170	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	170	105,5	118	30	20	17
K0869.220X180	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	180	115,5	128	30	20	17
K0869.220X200	스틸	12.9	자연적 마무리 (검정)	M20	200	135,5	148	30	20	17
K0869.103X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.103X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.104X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.104X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.104X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.104X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.104X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.104X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.105X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	12	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.105X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.105X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.106X10	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.106X12	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.106X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.106X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.106X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.106X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.106X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.106X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.106X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.106X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.106X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.106X55	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.106X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.108X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.108X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.108X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.108X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.108X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.108X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.108X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.108X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.108X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.108X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.108X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	70	35,25	42	13	8	6
K0869.108X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M8	80	45,25	52	13	8	6
K0869.110X16	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.110X18	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.110X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.110X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	25	0	4,5	16	10	8

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.110X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.110X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.110X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.110X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.110X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.110X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.110X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.110X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.110X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.110X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.112X20	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.112X25	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.112X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.112X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.112X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.112X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.112X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.112X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.112X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.112X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.112X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.112X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.112X110	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.112X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.114X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.114X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.114X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M14	120	70	80	21	14	12
K0869.116X30	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.116X35	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.116X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.116X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.116X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.116X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.116X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.116X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.116X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.116X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.116X110	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.116X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.120X40	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.120X45	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.120X50	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.120X60	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.120X70	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.120X80	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.120X90	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.120X100	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.120X110	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.120X120	스테인레스 스틸 A2	70	자연적 마무리	M20	120	55,5	68	30	20	17
K0869.603X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	10	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	12	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	16	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	20	0	1,5	5,5	3	2,5
K0869.603X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M3	25	4,5	7	5,5	3	2,5
K0869.604X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	10	0	2,1	7	4	3
K0869.604X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	12	0	2,1	7	4	3
K0869.604X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	16	0	2,1	7	4	3
K0869.604X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	18	0	2,1	7	4	3
K0869.604X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	20	0	2,1	7	4	3
K0869.604X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M4	25	0	2,1	7	4	3
K0869.605X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	10	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	12	0	2,4	8,5	5	4

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 몸체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.605X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	16	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	18	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	20	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	25	0	2,4	8,5	5	4
K0869.605X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	30	4	8	8,5	5	4
K0869.605X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M5	40	14	18	8,5	5	4
K0869.606X10	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	10	0	3	10	6	5
K0869.606X12	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	12	0	3	10	6	5
K0869.606X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	16	0	3	10	6	5
K0869.606X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	18	0	3	10	6	5
K0869.606X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	20	0	3	10	6	5
K0869.606X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	25	0	3	10	6	5
K0869.606X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	30	0	3	10	6	5
K0869.606X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	35	6	11	10	6	5
K0869.606X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	40	11	16	10	6	5
K0869.606X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	45	16	21	10	6	5
K0869.606X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	50	21	26	10	6	5
K0869.606X55	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	55	26	31	10	6	5
K0869.606X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M6	60	31	36	10	6	5
K0869.608X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	16	0	3,75	13	8	6
K0869.608X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	18	0	3,75	13	8	6
K0869.608X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	20	0	3,75	13	8	6
K0869.608X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	25	0	3,75	13	8	6
K0869.608X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	30	0	3,75	13	8	6
K0869.608X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	35	0	3,75	13	8	6
K0869.608X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	40	5,75	12	13	8	6
K0869.608X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	45	10,75	17	13	8	6
K0869.608X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	50	15,75	22	13	8	6
K0869.608X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	60	25,75	32	13	8	6
K0869.608X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	70	35,25	42	13	8	6
K0869.608X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M8	80	45,25	52	13	8	6
K0869.610X16	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	16	0	4,5	16	10	8
K0869.610X18	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	18	0	4,5	16	10	8
K0869.610X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	20	0	4,5	16	10	8
K0869.610X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	25	0	4,5	16	10	8
K0869.610X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	30	0	4,5	16	10	8
K0869.610X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	35	0	4,5	16	10	8
K0869.610X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	40	0	4,5	16	10	8
K0869.610X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	45	5,5	13	16	10	8
K0869.610X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	50	10,5	18	16	10	8
K0869.610X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	60	20,5	28	16	10	8
K0869.610X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	70	30,5	38	16	10	8
K0869.610X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	80	40,5	48	16	10	8
K0869.610X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	90	50,5	58	16	10	8
K0869.610X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M10	100	60,5	68	16	10	8
K0869.612X20	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	20	0	5,25	18	12	10
K0869.612X25	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	25	0	5,25	18	12	10
K0869.612X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	30	0	5,25	18	12	10
K0869.612X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	35	0	5,25	18	12	10
K0869.612X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	40	0	5,25	18	12	10
K0869.612X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	45	0	5,25	18	12	10
K0869.612X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	50	0	5,25	18	12	10
K0869.612X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	60	15,25	24	18	12	10
K0869.612X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	70	25,25	34	18	12	10
K0869.612X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	80	35,25	44	18	12	10
K0869.612X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	90	45,25	54	18	12	10
K0869.612X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	100	55,25	64	18	12	10
K0869.612X110	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	110	65,25	74	18	12	10
K0869.612X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M12	120	75,25	84	18	12	10
K0869.614X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M14	50	0	6	21	14	12
K0869.614X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M14	80	30	40	21	14	12
K0869.614X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M14	120	70	80	21	14	12

육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	경도 등급	표면 기본 용체	D	L	최소 Ls	최대 Lg	DK	K	SW
K0869.616X30	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	30	0	6	24	16	14
K0869.616X35	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	35	0	6	24	16	14
K0869.616X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	40	0	6	24	16	14
K0869.616X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	45	0	6	24	16	14
K0869.616X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	50	0	6	24	16	14
K0869.616X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	60	0	6	24	16	14
K0869.616X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	70	16	26	24	16	14
K0869.616X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	80	26	36	24	16	14
K0869.616X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	90	36	46	24	16	14
K0869.616X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	100	46	56	24	16	14
K0869.616X110	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	110	56	66	24	16	14
K0869.616X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M16	120	66	76	24	16	14
K0869.620X40	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	40	0	7,5	30	20	17
K0869.620X45	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	45	0	7,5	30	20	17
K0869.620X50	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	50	0	7,5	30	20	17
K0869.620X60	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	60	0	7,5	30	20	17
K0869.620X70	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	70	0	7,5	30	20	17
K0869.620X80	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	80	15,5	28	30	20	17
K0869.620X90	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	90	25,5	38	30	20	17
K0869.620X100	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	100	35,5	48	30	20	17
K0869.620X110	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	110	45,5	58	30	20	17
K0869.620X120	스테인레스 스틸 A4	70	자연적 마무리	M20	120	55,5	68	30	20	17