

암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리된 스틸 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



눌러서 잠금
(안전 기능)



설명

제품 설명:

안전 기능이 있는 클램핑 레버가 의도하지 않은 열림 또는 닫힘에 의한 클램핑 위치 변경을 방지합니다.

초기 상태에서는 레버를 자유롭게 회전할 수 있으며 클램핑 위치에 연결되지 않습니다. 핸들을 눌러야 톱니가 결합되고 클램프를 풀거나 조일 수 있습니다.

핸들에서 손을 뗀 직후 스프링에 의해 리셋됩니다.

재질:

강화 열가소성 핸들 및 인서트.
스틸로 된 부시.

표면 마무리:

스틸, 청색 피막처리.


장점:

의도하지 않은 열림 또는 닫힘을 방지합니다.
폐쇄형 그립 외형, 간섭 모서리 없음.

요청 시:

특수 설계 버전.

도면



품목 요약

암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버, 청색 피막 처리 된 스틸 나사 인서트

품목 요약

암나사 및 안전 기능이 있는 플라스틱 클램핑 레버

주문 번호	본체 색상	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K1553.1041	검회색 RAL 7021	1	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1553.1051	검회색 RAL 7021	1	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1553.2051	검회색 RAL 7021	2	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1553.2061	검회색 RAL 7021	2	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1553.2081	검회색 RAL 7021	2	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1553.3081	검회색 RAL 7021	3	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1553.3101	검회색 RAL 7021	3	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1553.10484	신호등 빨강 RAL 3020	1	M4	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1553.10584	신호등 빨강 RAL 3020	1	M5	6	10	13,2	13,8	22,7	5	15,2	31,8	28,9	39,9	46,8	7,9	12
K1553.20584	신호등 빨강 RAL 3020	2	M5	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1553.20684	신호등 빨강 RAL 3020	2	M6	8	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1553.20884	신호등 빨강 RAL 3020	2	M8	9	13,5	18,8	19,5	27,4	5,5	20,7	41,9	38	65,2	75	10,5	12
K1553.30884	신호등 빨강 RAL 3020	3	M8	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12
K1553.31084	신호등 빨강 RAL 3020	3	M10	12	17	21,2	22,2	40	10	31,4	58,1	53,3	80,3	91,3	11,7	12