

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸, 스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.

표면 마무리:

경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.

경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색).

스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리.

스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.

품목 요약

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

주문 번호	본체 재질	표면 기본 품체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	K	T	D1	SW
K0708.03X10	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X12	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X16	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X20	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.03X25	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.04X10	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X12	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X16	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X20	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.04X25	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.05X10	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X12	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X16	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X20	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X25	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.05X30	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.06X10	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X12	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X16	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X20	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X25	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X30	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X35	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.06X40	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.06X45	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.06X50	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.06X60	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.08X16	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X20	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X25	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X30	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X35	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X40	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X45	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.08X50	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.08X60	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.10X16	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X20	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X25	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X30	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X35	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X40	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X45	스틸	자연적 마무리(검정)	8.8	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	K	T	D1	SW
K0708.10X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.10X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.10X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.12X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.12X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.12X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.16X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.16X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.403X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.403X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.404X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.404X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.405X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.405X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.406X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.406X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.406X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.406X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.406X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.408X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.408X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.408X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.410X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	K	T	D1	SW
K0708.410X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.410X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.410X70	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.412X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.412X70	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.412X80	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.416X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X70	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.416X80	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.303X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.303X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.304X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.304X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.305X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.305X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.306X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.306X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.306X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.306X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.306X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.308X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.308X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.308X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.310X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	K	T	D1	SW
K0708.310X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.310X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.310X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.312X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.312X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.312X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.316X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.316X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.103X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.103X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.104X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.104X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.105X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.105X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.106X10	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X12	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.106X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.106X45	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.106X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.106X60	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.108X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X45	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.108X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5
K0708.108X60	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.110X16	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	K	T	D1	SW
K0708.110X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X45	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.110X60	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.110X70	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.112X20	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X25	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X45	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X60	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.112X70	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.112X80	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.116X30	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X35	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X40	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X45	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X50	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X60	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X70	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.116X80	스테인레스 스틸 A2	자연적 마무리	70	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10
K0708.603X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	10	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	12	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	16	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	20	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.603X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M3	25	0	1	1,86	1,25	5,81	2
K0708.604X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	10	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	12	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	16	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	20	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.604X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M4	25	0	1,4	2,3	1,8	8	2,5
K0708.605X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	10	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	12	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	16	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	20	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	25	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.605X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M5	30	0	1,6	2,8	2,3	10	3
K0708.606X10	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	10	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X12	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	12	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	16	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	20	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	25	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	30	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X35	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	35	0	2	3,3	2,5	12	4
K0708.606X40	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	40	11	16	3,3	2,5	12	4
K0708.606X45	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	45	16	21	3,3	2,5	12	4
K0708.606X50	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	50	21	26	3,3	2,5	12	4
K0708.606X60	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M6	60	31	36	3,3	2,5	12	4
K0708.608X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	16	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	20	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	25	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	30	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X35	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	35	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X40	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	40	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X45	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	45	0	2,5	4,4	3,5	16	5
K0708.608X50	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	50	15,75	22	4,4	3,5	16	5

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642

품목 요약

주문 번호	본체 재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	최소 Ls	최대 Lg	K	T	D1	SW
K0708.608X60	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M8	60	25,75	32	4,4	3,5	16	5
K0708.610X16	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	16	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	20	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	25	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	30	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X35	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	35	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X40	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	40	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X45	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	45	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X50	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	50	0	3	5,5	4,4	20	6
K0708.610X60	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	60	20,5	28	5,5	4,4	20	6
K0708.610X70	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M10	70	30,5	38	5,5	4,4	20	6
K0708.612X20	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	20	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X25	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	25	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	30	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X35	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	35	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X40	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	40	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X45	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	45	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X50	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	50	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X60	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	60	0	3,5	6,5	4,6	24	8
K0708.612X70	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	70	25,25	34	6,5	4,6	24	8
K0708.612X80	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M12	80	35,25	44	6,5	4,6	24	8
K0708.616X30	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	30	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X35	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	35	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X40	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	40	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X45	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	45	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X50	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	50	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X60	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	60	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X70	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	70	0	4	7,5	5,3	30	10
K0708.616X80	스테인레스 스틸 A4	자연적 마무리	70	M16	80	22	32	7,5	5,3	30	10