

스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤 쪽에서 조립

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

보우 그립 스테인레스 스틸 1.4404.
고정 소재 1.4404.

표면 마무리:

광택.

조립:

뒷 부분으로부터.

요청 시:

특별 길이.


공급 내역:

스테인레스 스틸 보우 그립 (K0208).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
와셔 DIN EN ISO 7089 (K0868).

액세서리:

샤프트가 있는 육각 헤드 나사 (K0870).
육각 머리 나사 DIN 933 (K0871).
플랜지형 육각 머리 볼트 (K1161).
플랫 버튼 헤드가 있는 나사 (K1796)

도면



품목 요약

스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤쪽에서 조립

주문 번호	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K0208.05505	55	12	8	M5x10	40	63	10	1000
K0208.08805	88	12	8	M5x10	40	96	10	1000
K0208.10005	100	12	8	M5x10	40	108	10	1000

**스테인레스 스틸 1.4404 보우 그립, 타원형 프로파일, 광택 처리, 뒤
쪽에서 조립**
품목 요약

주문 번호	A	B	B1	D	H	L	T	하중 N
K0208.12005	120	12	8	M5x10	40	128	10	1000
K0208.15005	150	12	8	M5x10	40	158	10	1000
K0208.18005	180	12	8	M5x10	40	188	10	1000
K0208.20005	200	12	8	M5x10	40	208	10	1000
K0208.23505	235	12	8	M5x10	40	243	10	1000
K0208.25005	250	12	8	M5x10	40	258	10	1000
K0208.10006	100	19,5	10	M6x12	45	110	12	1000
K0208.12006	120	19,5	10	M6x12	45	130	12	1000
K0208.15006	150	19,5	10	M6x12	45	160	12	1000
K0208.18006	180	19,5	10	M6x12	45	190	12	1000
K0208.20006	200	20	10	M6x12	45	210	12	1000
K0208.23506	235	20	10	M6x12	45	245	12	1000
K0208.25006	250	19,5	10	M6x12	45	260	12	1000
K0208.35006	350	20	10	M6x12	45	360	12	1000