

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 강화된 스프링력

품목 설명/제품 이미지

설명

재질:

슬리브 스틸 경도 등급 5.8.


스틸 볼.

스프링 스틸 스프링 KI. D.

표면 마무리:

검정 산화. 볼 경화.

도면



$$a = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$a = 90^\circ, F' = F$$

$$a = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스틸, 강화된 스프링력

주문 번호	D	D1	H	L	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0315.203	M3	1,5	0,4	9	1,5	5	7
K0315.204	M4	2,5	0,8	10	2	12	22
K0315.205	M5	3	0,9	14	2,5	19	30
K0315.206	M6	3,5	1	15	3	28	40
K0315.208	M8	5	1,5	18	4	47	73
K0315.210	M10	6	2	23	5	66	100
K0315.212	M12	8	2,5	26	6	66	120
K0315.216	M16	10	3,5	33	8	90	180
K0315.220	M20	12	4,5	43	10	115	240
K0315.224	M24	15	5,5	48	12	130	270