

별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로 제작된 메탈 부품

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305

표면 마무리:

목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.


정보:

기계적 견고성 (점검합, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).

장점:

이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).

도면



품목 요약

생체 고분자 별모양 그립 DIN 6336

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.102051143	K	너도 밤나무 천연 색상	M5	32	14	20	10	-	10
K0154.10206143	K	너도 밤나무 천연 색상	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.10208143	K	너도 밤나무 천연 색상	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.102101143	K	너도 밤나무 천연 색상	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.102081143	K	너도 밤나무 천연 색상	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.10210143	K	너도 밤나무 천연 색상	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.102121143	K	너도 밤나무 천연 색상	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.10205190	K	검회색 RAL 7021	M5	32	14	20	10	-	10

**별 모양 그립 DIN 6336과 유사한 생체 고분자 스테인리스 스틸로
제작된 메탈 부품**
품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	D	D1	D8	H	H3	L	T
K0154.1020690	K	검회색 RAL 7021	M6	32	14	20	10	-	10
K0154.1020890	K	검회색 RAL 7021	M8	40	18	25	13	-	14
K0154.10210190	K	검회색 RAL 7021	M10	40	18	25	13	-	14
K0154.10208190	K	검회색 RAL 7021	M8	50	22	32	17	-	14
K0154.1021090	K	검회색 RAL 7021	M10	50	22	32	17	-	14
K0154.10212190	K	검회색 RAL 7021	M12	50	22	32	17	-	18
K0154.104061143X15	L	너도 밤나무 천연 색상	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.104081143X20	L	너도 밤나무 천연 색상	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.104081143X25	L	너도 밤나무 천연 색상	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.104101143X25	L	너도 밤나무 천연 색상	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.104101143X25	L	너도 밤나무 천연 색상	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.104121143X30	L	너도 밤나무 천연 색상	M12	50	22	32	17	30	-
K0154.10406190X15	L	검회색 RAL 7021	M6	32	14	20	10	15	-
K0154.1040890X20	L	검회색 RAL 7021	M8	32	14	20	10	20	-
K0154.10408190X25	L	검회색 RAL 7021	M8	40	18	25	13	25	-
K0154.1041090X25	L	검회색 RAL 7021	M10	40	18	25	13	25	-
K0154.10410190X25	L	검회색 RAL 7021	M10	50	22	32	17	25	-
K0154.1041290X30	L	검회색 RAL 7021	M12	50	22	32	17	30	-