

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

인덱싱 플런저는 측면 힘으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지해야 하는 곳에 사용됩니다. 먼저 볼트를 수동으로 풀어야만 다른 잠금 위치로 이동할 수 있습니다.
장시간에 걸쳐 잠금 핀을 풀어야 하고 잠금 핀이 다시 튀어나오는 것을 방지해야 하는 경우에는 타입 C를 사용해야 합니다.

미니 인덱싱 플런저는 특히 좁은 설치 공간에서 다양한 용도로 사용할 수 있습니다. 이는 익숙한 표준 디자인 대신 공간을 절약하고 비용 효율적인 대안이 될 수 있습니다.

재질:

스틸 버전:
나사 슬리브, 패삭강.
잠금 핀 1.4305.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.

버섯형 그립, 열가소성 수지.

표면 마무리:

스틸 버전:
나사 슬리브, 청색 피막처리.
잠금 핀, 무광택 처리.

스테인리스 스틸 버전:
나사 슬리브 및 잠금 핀, 무광택 처리.

버섯형 그립, 검회색, RAL 7021 또는 트래픽 레드 RAL 3020.

정보:

타입 C를 사용하면 버섯형 그립을 30 회전하여 잠금 핀을 당긴 위치에 고정할 수 있습니다.

조립:

조립 시 잠금 핀은 개방형 스패너를 사용하여 빼내야 합니다.

요청 시:

특수 설계 버전.


액세서리:

스페이서 링 K0665.
육각 너트 K0700.
포지셔닝 부싱, 인덱싱 플런저용 K1290.

도면 설명:

타입 A: 잠금 슬롯 없음, 잠금 너트 없음
타입 C: 잠금 슬롯 있음, 잠금 너트 없음

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸 도면



품목 요약

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 몸체	구성품 색상	D	D1	D2D3	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2000.1004081	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	21 1526,5	6	16	521,5	4	10	1	3	16	
K2000.1005081	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	5	M8x1	21 1527,5	6	16	521,5	5	10	1,3	3	16	
K2000.1105101	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.1106101	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.1206121	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.1208121	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	29 20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.1308161	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.1310161	A	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	33 23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.100408184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	21 1526,5	6	16	521,5	4	10	1	3	16	
K2000.100508184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M8x1	21 1527,5	6	16	521,5	5	10	1,3	3	16	
K2000.110510184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.110610184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.120612184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.120812184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M12x1,5	29 20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.130816184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33 23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.131016184	A	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M16x1,5	33 23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.11004081	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	21 1526,5	6	16	521,5	4	10	1	3	16	
K2000.11005081	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M8x1	21 1527,5	6	16	521,5	5	10	1,3	3	16	
K2000.11105101	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.11106101	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.11206121	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 품체	구성품 색상	D	D1	D2D3	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2000.11208121	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	29 20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.11308161	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.11310161	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	33 23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.1100408184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	21 15	26,5	6	16	52,1,5	4	10	1	3	16
K2000.1100508184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M8x1	21 15	27,5	6	16	52,1,5	5	10	1,3	3	16
K2000.1110510184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.1110610184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.1120612184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.1131016184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M16x1,5	33 23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.1120812184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M12x1,5	29 20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.1130816184	A	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33 23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.3004081	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	21 15	26,5	6	16	52,1,5	4	10	1	3	16
K2000.3005081	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	5	M8x1	21 15	27,5	6	16	52,1,5	5	10	1,3	3	16
K2000.3105101	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.3106101	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.3206121	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.3208121	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	29 20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.3308161	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	33 23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.3310161	C	스틸	푸른색 피 막 처리	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	33 23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.300408184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	21 15	26,5	6	16	52,1,5	4	10	1	3	16
K2000.300508184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M8x1	21 15	27,5	6	16	52,1,5	5	10	1,3	3	16
K2000.310510184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.310610184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.320612184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.320812184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M12x1,5	29 20	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.330816184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	33 23	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.331016184	C	스틸	푸른색 피 막 처리	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M16x1,5	33 23	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.13004081	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	4	M8x1	21 15	26,5	6	16	52,1,5	4	10	1	3	16
K2000.13005081	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M8x1	21 15	27,5	6	16	52,1,5	5	10	1,3	3	16
K2000.13105101	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	5	M10x1	25 18	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.13106101	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M10x1	25 18	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.13206121	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	6	M12x1,5	29 20	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19

플라스틱 버섯형 그립이 있는 미니 인덱스 플런저 스틸 또는 스테인레스 스틸

품목 요약

주문 번호	타입	본체 재질	표면 기본 품체	구성품 색상	D	D1	D2D3	L	L1	L2	L3	스트 로크 S	SW1	F x 30°	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K2000.13208121	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M12x1,5	2920	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.13308161	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	8	M16x1,5	3323	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.13310161	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	검회색 RAL 7021	10	M16x1,5	3323	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38
K2000.1300408184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	4	M8x1	2115	26,5	6	16,5	21,5	4	10	1	3	16
K2000.1300508184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M8x1	2115	27,5	6	16,5	21,5	5	10	1,3	3	16
K2000.1310510184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	5	M10x1	2518	32	8	19	25	5	13	1,3	4,5	12,5
K2000.1310610184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M10x1	2518	33	8	19	25	6	13	1,8	4,5	12,5
K2000.1320612184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	6	M12x1,5	2920	39	10	23	31	6	14	1,8	5	19
K2000.1320812184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M12x1,5	2920	41	10	23	31	8	14	2,3	5	19
K2000.1330816184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	8	M16x1,5	3323	46	12	26	36	8	17	2,3	12	38
K2000.1331016184	C	스테인 레스 스틸	자연적 마무리	신호등 빨 강 RAL 3020	10	M16x1,5	3323	48	12	26	36	10	17	2,8	12	38