


심 와셔 DIN 988

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸
스테인레스 스틸 A2.


표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

기존 축 이동은 심 와셔로 크게 감소할 수 있습니다. 0.1mm 두께 이상으로 구매가 가능하므로, 다양하게 조합하여 서로 다른 두께로 구성할 수 있습니다.

도면



품목 요약

심 와셔 DIN 988

주문 번호	본체 재질	D1	D2	H
K1151.0306010	스틸	3	6	0,1
K1151.0306015	스틸	3	6	0,15
K1151.0306020	스틸	3	6	0,2
K1151.0306025	스틸	3	6	0,25
K1151.0306030	스틸	3	6	0,3
K1151.0306050	스틸	3	6	0,5
K1151.0306100	스틸	3	6	1
K1151.0408010	스틸	4	8	0,1
K1151.0408015	스틸	4	8	0,15
K1151.0408020	스틸	4	8	0,2
K1151.0408030	스틸	4	8	0,3
K1151.0408050	스틸	4	8	0,5
K1151.0408100	스틸	4	8	1
K1151.0510010	스틸	5	10	0,1
K1151.0510015	스틸	5	10	0,15
K1151.0510020	스틸	5	10	0,2
K1151.0510025	스틸	5	10	0,25
K1151.0510030	스틸	5	10	0,3
K1151.0510050	스틸	5	10	0,5
K1151.0510100	스틸	5	10	1
K1151.0612010	스틸	6	12	0,1
K1151.0612020	스틸	6	12	0,2
K1151.0612025	스틸	6	12	0,25
K1151.0612030	스틸	6	12	0,3
K1151.0612050	스틸	6	12	0,5

심 와셔 DIN 988

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	D2	H
K1151.0612100	스틸	6	12	1
K1151.0713010	스틸	7	13	0,1
K1151.0713020	스틸	7	13	0,2
K1151.0713030	스틸	7	13	0,3
K1151.0713050	스틸	7	13	0,5
K1151.0713100	스틸	7	13	1
K1151.0814010	스틸	8	14	0,1
K1151.0814015	스틸	8	14	0,15
K1151.0814020	스틸	8	14	0,2
K1151.0814025	스틸	8	14	0,25
K1151.0814030	스틸	8	14	0,3
K1151.0814050	스틸	8	14	0,5
K1151.0814100	스틸	8	14	1
K1151.0915010	스틸	9	15	0,1
K1151.0915015	스틸	9	15	0,15
K1151.0915020	스틸	9	15	0,2
K1151.0915030	스틸	9	15	0,3
K1151.0915050	스틸	9	15	0,5
K1151.0915100	스틸	9	15	1
K1151.1016010	스틸	10	16	0,1
K1151.1016015	스틸	10	16	0,15
K1151.1016020	스틸	10	16	0,2
K1151.1016025	스틸	10	16	0,25
K1151.1016030	스틸	10	16	0,3
K1151.1016050	스틸	10	16	0,5
K1151.1016100	스틸	10	16	1
K1151.1117010	스틸	11	17	0,1
K1151.1117020	스틸	11	17	0,2
K1151.1117025	스틸	11	17	0,25
K1151.1117030	스틸	11	17	0,3
K1151.1117050	스틸	11	17	0,5
K1151.1117100	스틸	11	17	1
K1151.1218010	스틸	12	18	0,1
K1151.1218015	스틸	12	18	0,15
K1151.1218020	스틸	12	18	0,2
K1151.1218025	스틸	12	18	0,25
K1151.1218030	스틸	12	18	0,3
K1151.1218050	스틸	12	18	0,5
K1151.1218100	스틸	12	18	1
K1151.1319010	스틸	13	19	0,1
K1151.1319015	스틸	13	19	0,15
K1151.1319020	스틸	13	19	0,2
K1151.1319025	스틸	13	19	0,25
K1151.1319030	스틸	13	19	0,3
K1151.1319050	스틸	13	19	0,5
K1151.1319100	스틸	13	19	1
K1151.1420010	스틸	14	20	0,1
K1151.1420015	스틸	14	20	0,15
K1151.1420020	스틸	14	20	0,2
K1151.1420025	스틸	14	20	0,25
K1151.1420030	스틸	14	20	0,3
K1151.1420050	스틸	14	20	0,5
K1151.1420100	스틸	14	20	1
K1151.1521010	스틸	15	21	0,1
K1151.1521015	스틸	15	21	0,15
K1151.1521020	스틸	15	21	0,2
K1151.1521025	스틸	15	21	0,25
K1151.1521030	스틸	15	21	0,3
K1151.1521050	스틸	15	21	0,5
K1151.1521100	스틸	15	21	1
K1151.1521120	스틸	15	21	1,2
K1151.1622015	스틸	16	22	0,15

심 와셔 DIN 988

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	D2	H
K1151.1622020	스틸	16	22	0,2
K1151.1622025	스틸	16	22	0,25
K1151.1622030	스틸	16	22	0,3
K1151.1622050	스틸	16	22	0,5
K1151.1622100	스틸	16	22	1
K1151.1622120	스틸	16	22	1,2
K1151.1724010	스틸	17	24	0,1
K1151.1724015	스틸	17	24	0,15
K1151.1724020	스틸	17	24	0,2
K1151.1724025	스틸	17	24	0,25
K1151.1724030	스틸	17	24	0,3
K1151.1724050	스틸	17	24	0,5
K1151.1724100	스틸	17	24	1
K1151.1724120	스틸	17	24	1,2
K1151.1825010	스틸	18	25	0,1
K1151.1825015	스틸	18	25	0,15
K1151.1825020	스틸	18	25	0,2
K1151.1825025	스틸	18	25	0,25
K1151.1825030	스틸	18	25	0,3
K1151.1825050	스틸	18	25	0,5
K1151.1825100	스틸	18	25	1
K1151.1825120	스틸	18	25	1,2
K1151.1926010	스틸	19	26	0,1
K1151.1926015	스틸	19	26	0,15
K1151.1926020	스틸	19	26	0,2
K1151.1926025	스틸	19	26	0,25
K1151.1926030	스틸	19	26	0,3
K1151.1926050	스틸	19	26	0,5
K1151.1926100	스틸	19	26	1
K1151.1926120	스틸	19	26	1,2
K1151.2028010	스틸	20	28	0,1
K1151.2028015	스틸	20	28	0,15
K1151.2028020	스틸	20	28	0,2
K1151.2028025	스틸	20	28	0,25
K1151.2028030	스틸	20	28	0,3
K1151.2028050	스틸	20	28	0,5
K1151.2028100	스틸	20	28	1
K1151.2028120	스틸	20	28	1,2
K1151.2028150	스틸	20	28	1,5
K1151.2230010	스틸	22	30	0,1
K1151.2230015	스틸	22	30	0,15
K1151.2230020	스틸	22	30	0,2
K1151.2230025	스틸	22	30	0,25
K1151.2230030	스틸	22	30	0,3
K1151.2230050	스틸	22	30	0,5
K1151.2230100	스틸	22	30	1
K1151.2230120	스틸	22	30	1,2
K1151.2230150	스틸	22	30	1,5
K1151.2535010	스틸	25	35	0,1
K1151.2535015	스틸	25	35	0,15
K1151.2535020	스틸	25	35	0,2
K1151.2535025	스틸	25	35	0,25
K1151.2535030	스틸	25	35	0,3
K1151.2535050	스틸	25	35	0,5
K1151.2535100	스틸	25	35	1
K1151.2535120	스틸	25	35	1,2
K1151.2535150	스틸	25	35	1,5
K1151.2637010	스틸	26	37	0,1
K1151.2637015	스틸	26	37	0,15
K1151.2637020	스틸	26	37	0,2
K1151.2637025	스틸	26	37	0,25
K1151.2637030	스틸	26	37	0,3

심 와셔 DIN 988

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	D2	H
K1151.2637050	스틸	26	37	0,5
K1151.2637100	스틸	26	37	1
K1151.2637120	스틸	26	37	1,2
K1151.2637150	스틸	26	37	1,5
K1151.2840010	스틸	28	40	0,1
K1151.2840015	스틸	28	40	0,15
K1151.2840020	스틸	28	40	0,2
K1151.2840025	스틸	28	40	0,25
K1151.2840030	스틸	28	40	0,3
K1151.2840050	스틸	28	40	0,5
K1151.2840100	스틸	28	40	1
K1151.2840120	스틸	28	40	1,2
K1151.2840150	스틸	28	40	1,5
K1151.3042010	스틸	30	42	0,1
K1151.3042015	스틸	30	42	0,15
K1151.3042020	스틸	30	42	0,2
K1151.3042025	스틸	30	42	0,25
K1151.3042030	스틸	30	42	0,3
K1151.3042050	스틸	30	42	0,5
K1151.3042100	스틸	30	42	1
K1151.3042120	스틸	30	42	1,2
K1151.3042150	스틸	30	42	1,5
K1151.3042200	스틸	30	42	2
K1151.3245010	스틸	32	45	0,1
K1151.3245015	스틸	32	45	0,15
K1151.3245020	스틸	32	45	0,2
K1151.3245025	스틸	32	45	0,25
K1151.3245030	스틸	32	45	0,3
K1151.3245050	스틸	32	45	0,5
K1151.3245100	스틸	32	45	1
K1151.3245120	스틸	32	45	1,2
K1151.3245150	스틸	32	45	1,5
K1151.3245200	스틸	32	45	2
K1151.3545010	스틸	35	45	0,1
K1151.3545015	스틸	35	45	0,15
K1151.3545020	스틸	35	45	0,2
K1151.3545025	스틸	35	45	0,25
K1151.3545030	스틸	35	45	0,3
K1151.3545050	스틸	35	45	0,5
K1151.3545100	스틸	35	45	1
K1151.3545120	스틸	35	45	1,2
K1151.3545150	스틸	35	45	1,5
K1151.3545200	스틸	35	45	2
K1151.3645010	스틸	36	45	0,1
K1151.3645015	스틸	36	45	0,15
K1151.3645020	스틸	36	45	0,2
K1151.3645025	스틸	36	45	0,25
K1151.3645030	스틸	36	45	0,3
K1151.3645050	스틸	36	45	0,5
K1151.3645100	스틸	36	45	1
K1151.3645120	스틸	36	45	1,2
K1151.3645150	스틸	36	45	1,5
K1151.3645200	스틸	36	45	2
K1151.3747010	스틸	37	47	0,1
K1151.3747015	스틸	37	47	0,15
K1151.3747020	스틸	37	47	0,2
K1151.3747025	스틸	37	47	0,25
K1151.3747030	스틸	37	47	0,3
K1151.3747050	스틸	37	47	0,5
K1151.3747100	스틸	37	47	1
K1151.3747120	스틸	37	47	1,2
K1151.3747150	스틸	37	47	1,5

심 와셔 DIN 988

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	D2	H
K1151.3747200	스틸	37	47	2
K1151.4050010	스틸	40	50	0,1
K1151.4050015	스틸	40	50	0,15
K1151.4050020	스틸	40	50	0,2
K1151.4050025	스틸	40	50	0,25
K1151.4050030	스틸	40	50	0,3
K1151.4050050	스틸	40	50	0,5
K1151.4050100	스틸	40	50	1
K1151.4050120	스틸	40	50	1,2
K1151.4050150	스틸	40	50	1,5
K1151.4050200	스틸	40	50	2
K1151.4252010	스틸	42	52	0,1
K1151.4252015	스틸	42	52	0,15
K1151.4252020	스틸	42	52	0,2
K1151.4252025	스틸	42	52	0,25
K1151.4252030	스틸	42	52	0,3
K1151.4252050	스틸	42	52	0,5
K1151.4252100	스틸	42	52	1
K1151.4252120	스틸	42	52	1,2
K1151.4252150	스틸	42	52	1,5
K1151.4252200	스틸	42	52	2
K1151.4555010	스틸	45	55	0,1
K1151.4555015	스틸	45	55	0,15
K1151.4555020	스틸	45	55	0,2
K1151.4555025	스틸	45	55	0,25
K1151.4555030	스틸	45	55	0,3
K1151.4555050	스틸	45	55	0,5
K1151.4555100	스틸	45	55	1
K1151.4555120	스틸	45	55	1,2
K1151.4555150	스틸	45	55	1,5
K1151.4555200	스틸	45	55	2
K1151.4860010	스틸	48	60	0,1
K1151.4860015	스틸	48	60	0,15
K1151.4860020	스틸	48	60	0,2
K1151.4860025	스틸	48	60	0,25
K1151.4860030	스틸	48	60	0,3
K1151.4860050	스틸	48	60	0,5
K1151.4860100	스틸	48	60	1
K1151.4860120	스틸	48	60	1,2
K1151.4860150	스틸	48	60	1,5
K1151.4860200	스틸	48	60	2
K1151.5062010	스틸	50	62	0,1
K1151.5062015	스틸	50	62	0,15
K1151.5062020	스틸	50	62	0,2
K1151.5062025	스틸	50	62	0,25
K1151.5062030	스틸	50	62	0,3
K1151.5062050	스틸	50	62	0,5
K1151.5062100	스틸	50	62	1
K1151.5062120	스틸	50	62	1,2
K1151.5062150	스틸	50	62	1,5
K1151.5062200	스틸	50	62	2
K1151.10408020	스테인레스 스틸 A2	4	8	0,2
K1151.10408030	스테인레스 스틸 A2	4	8	0,3
K1151.10408050	스테인레스 스틸 A2	4	8	0,5
K1151.10408100	스테인레스 스틸 A2	4	8	1
K1151.10510020	스테인레스 스틸 A2	5	10	0,2
K1151.10510030	스테인레스 스틸 A2	5	10	0,3
K1151.10510050	스테인레스 스틸 A2	5	10	0,5
K1151.10510100	스테인레스 스틸 A2	5	10	1
K1151.10612020	스테인레스 스틸 A2	6	12	0,2
K1151.10612100	스테인레스 스틸 A2	6	12	1
K1151.10814050	스테인레스 스틸 A2	8	14	0,5

심 와셔 DIN 988

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1	D2	H
K1151.10814100	스테인레스 스틸 A2	8	14	1
K1151.10915100	스테인레스 스틸 A2	9	15	1
K1151.11016010	스테인레스 스틸 A2	10	16	0,1
K1151.11016020	스테인레스 스틸 A2	10	16	0,2
K1151.11016050	스테인레스 스틸 A2	10	16	0,5
K1151.11016100	스테인레스 스틸 A2	10	16	1
K1151.11218010	스테인레스 스틸 A2	12	18	0,1
K1151.11218030	스테인레스 스틸 A2	12	18	0,3
K1151.11218050	스테인레스 스틸 A2	12	18	0,5
K1151.11319020	스테인레스 스틸 A2	13	19	0,2
K1151.11420050	스테인레스 스틸 A2	14	20	0,5
K1151.11420100	스테인레스 스틸 A2	14	20	1
K1151.11521050	스테인레스 스틸 A2	15	21	0,5
K1151.11622020	스테인레스 스틸 A2	16	22	0,2
K1151.11622030	스테인레스 스틸 A2	16	22	0,3
K1151.11622100	스테인레스 스틸 A2	16	22	1
K1151.11825100	스테인레스 스틸 A2	18	25	1
K1151.12028010	스테인레스 스틸 A2	20	28	0,1
K1151.12028050	스테인레스 스틸 A2	20	28	0,5
K1151.12028100	스테인레스 스틸 A2	20	28	1
K1151.12535100	스테인레스 스틸 A2	25	35	1
K1151.13042050	스테인레스 스틸 A2	30	42	0,5
K1151.13042100	스테인레스 스틸 A2	30	42	1
K1151.13545030	스테인레스 스틸 A2	35	45	0,3
K1151.14050050	스테인레스 스틸 A2	40	50	0,5
K1151.14050100	스테인레스 스틸 A2	40	50	1