

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

목재 섬유 강화 바이오폴리머, 자연 나무.
생체 고분자 유리 섬유 강화, 흑회색.
슬리브 및 나사 볼트, 스테인레스 스틸 1.4305

표면 마무리:

목재 섬유 느낌의 자연 나무 또는 흑회색으로 처리
부싱 및 나사 핀, 스테인레스 스틸 처리.


정보:

기계적 견고성 (점검합, 최소 이중 안정성으로).
화학 저항성이 좋습니다.
실외 사용에 적합합니다 (내후성).

장점:

이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).

도면



품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
K0274.100004143	K	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	6
K0274.100005143	K	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.100006143	K	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.10000490	K	검회색 RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	-	6
K0274.10000590	K	검회색 RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.10000690	K	검회색 RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	-	8
K0274.100004143X8	L	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8	-

윙그립 "미니윙" 생체 고분자

품목 요약

주문 번호	타입	본체 색상	A	B	D	D2	H	H1	H2	L	T
K0274.100005143X15	L	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.100006143X15	L	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.100008143X20	L	너도 밤나무 천연 색상	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20	-
K0274.10000490X8	L	검회색 RAL 7021	28	13	M4	12	15	13,3	2,3	8	-
K0274.10000590X15	L	검회색 RAL 7021	28	13	M5	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.10000690X15	L	검회색 RAL 7021	28	13	M6	12	15	13,3	2,3	15	-
K0274.10000890X20	L	검회색 RAL 7021	28	13	M8	12	15	13,3	2,3	20	-