

볼 체인

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

A: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인.

B: 황동 또는 스테인레스 스틸 체인, 스테인레스 스틸 키 링.

C: 황동 체인, 스프링강 1.4310 링

정보:

길이 표시가 없으면 1000mm로 공급됩니다.


도면 설명:

1) 동일 부품


타입 A: 볼 체인 싱글형

타입 B: 키 링이 있는 볼 체인

타입 C: 링이 있는 볼 체인



도면



품목 요약

타입 A, 단순한 볼 체인

주문 번호	타입	모델 1	본체 재질	L	D	D1
K1125.00X160	A	싱글	황동	160	-	-
K1125.00X320	A	싱글	황동	320	-	-
K1125.00X500	A	싱글	황동	500	-	-

볼 체인

품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	본체 재질	L	D	D1
K1125.00X1000	A	싱글	항동	1000	-	-
K1125.01X160	A	싱글	스테인레스 스틸	160	-	-
K1125.01X320	A	싱글	스테인레스 스틸	320	-	-
K1125.01X500	A	싱글	스테인레스 스틸	500	-	-
K1125.01X1000	A	싱글	스테인레스 스틸	1000	-	-
K1125.015X160	B	키 링 있음	항동	160	15	1
K1125.019X160	B	키 링 있음	항동	160	19	1
K1125.023X160	B	키 링 있음	항동	160	23	1,2
K1125.028X160	B	키 링 있음	항동	160	28	1,7
K1125.015X320	B	키 링 있음	항동	320	15	1
K1125.019X320	B	키 링 있음	항동	320	19	1
K1125.023X320	B	키 링 있음	항동	320	23	1,2
K1125.028X320	B	키 링 있음	항동	320	28	1,7
K1125.015X500	B	키 링 있음	항동	500	15	1
K1125.019X500	B	키 링 있음	항동	500	19	1
K1125.023X500	B	키 링 있음	항동	500	23	1,2
K1125.028X500	B	키 링 있음	항동	500	28	1,7
K1125.015X1000	B	키 링 있음	항동	1000	15	1
K1125.019X1000	B	키 링 있음	항동	1000	19	1
K1125.023X1000	B	키 링 있음	항동	1000	23	1,2
K1125.028X1000	B	키 링 있음	항동	1000	28	1,7
K1125.115X160	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	160	15	1
K1125.119X160	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	160	19	1
K1125.123X160	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	160	23	1,2
K1125.128X160	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	160	28	1,7
K1125.115X320	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	320	15	1
K1125.119X320	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	320	19	1
K1125.123X320	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	320	23	1,2
K1125.128X320	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	320	28	1,7
K1125.115X500	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	500	15	1
K1125.119X500	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	500	19	1
K1125.123X500	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	500	23	1,2
K1125.128X500	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	500	28	1,7
K1125.115X1000	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	1000	15	1
K1125.119X1000	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	1000	19	1
K1125.123X1000	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	1000	23	1,2
K1125.128X1000	B	키 링 있음	스테인레스 스틸	1000	28	1,7
K1125.09X160	C	링 클램프 포함	항동	160	9	1
K1125.09X320	C	링 클램프 포함	항동	320	9	1
K1125.09X500	C	링 클램프 포함	항동	500	9	1
K1125.09X1000	C	링 클램프 포함	항동	1000	9	1
K1125.12X160	C	링 클램프 포함	항동	160	12	1,2
K1125.12X320	C	링 클램프 포함	항동	320	12	1,2
K1125.12X500	C	링 클램프 포함	항동	500	12	1,2
K1125.12X1000	C	링 클램프 포함	항동	1000	12	1,2
K1125.14X160	C	링 클램프 포함	항동	160	14	1,6
K1125.14X320	C	링 클램프 포함	항동	320	14	1,6
K1125.14X500	C	링 클램프 포함	항동	500	14	1,6
K1125.14X1000	C	링 클램프 포함	항동	1000	14	1,6
K1125.16X160	C	링 클램프 포함	항동	160	16	1,6
K1125.16X320	C	링 클램프 포함	항동	320	16	1,6
K1125.16X500	C	링 클램프 포함	항동	500	16	1,6
K1125.16X1000	C	링 클램프 포함	항동	1000	16	1,6
K1125.20X160	C	링 클램프 포함	항동	160	20	2
K1125.20X320	C	링 클램프 포함	항동	320	20	2
K1125.20X500	C	링 클램프 포함	항동	500	20	2
K1125.20X1000	C	링 클램프 포함	항동	1000	20	2
K1125.24X160	C	링 클램프 포함	항동	160	24	2
K1125.24X320	C	링 클램프 포함	항동	320	24	2
K1125.24X500	C	링 클램프 포함	항동	500	24	2
K1125.24X1000	C	링 클램프 포함	항동	1000	24	2
K1125.30X160	C	링 클램프 포함	항동	160	30	2,6

볼 체인

품목 요약

주문 번호	타입	모델 1	본체 재질	L	D	D1
K1125.30X320	C	링 클램프 포함	황동	320	30	2,6
K1125.30X500	C	링 클램프 포함	황동	500	30	2,6
K1125.30X1000	C	링 클램프 포함	황동	1000	30	2,6
K1125.36X160	C	링 클램프 포함	황동	160	36	2,6
K1125.36X320	C	링 클램프 포함	황동	320	36	2,6
K1125.36X500	C	링 클램프 포함	황동	500	36	2,6
K1125.36X1000	C	링 클램프 포함	황동	1000	36	2,6