


플랫 클램프 캠 있음

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

타입 A, 포지셔닝 핀 있음.

타입 B, 포지셔닝 핀 없음.

타입 C, 텐션 레버가 있는 포지셔닝 핀 없음.

재질:

단강.

표면 마무리:

검정 산화.

정보:

타입 C의 경우 텐션 레버는
나사 스톱드를 풀어 30° 단계로
정렬할 수 있습니다.

조립:

도면 참조(타입 A).


장점:

- 콤팩트하고 납작한 디자인
- 부품의 빠르고 간단한 클램핑

도면 설명:


- 1) 클램핑 시작 위치
- 2) 클램핑 끝 위치
- 3) 나사 스톱드

도면



플랫 클램프 캠 있음

도면



품목 요약

플랫 클램프, 캠 있음

주문 번호	타입	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	R	SW	스트로크 S	클램핑력 kN	손 힘 FH N	조임 토크 max. Nm
K1696.00130	A	32	24	5	24	-	4,5	4	-	5	4	3	2	2	-	-	-	21	19	10	-	3	0,8	1,3	-	2,1
K1696.10400	B	45	38	8	36	-	5,2	-	-	10	-	6	3	5	-	-	-	33,5	30,5	15	-	6	1	4	-	10
K1696.10600	B	70	60	12	55	-	8,2	-	-	15	-	9	5	7	-	-	-	50	46	22	-	10	2	6	-	27
K1696.20600	C	70	60	12	55	12	8,2	19	M5x5	15	-	9	5	7	30	46	18	50	46	22	100	-	2	6	280	-
K1696.20400	C	45	38	8	36	8	5,2	13	M4x4	10	-	6	3	5	20	30	12	33,5	30,5	15	63	-	1	4	170	-

