

슬롯 너트 스틸 DIN 70852

품목 설명/제품 이미지




설명

재질:
스틸 1.0503.

표면 마무리:
스틸, 자연적 마무리.
아연 도금 스틸.

정보:
슬롯 너트는 주로 샤프트에 베어링을 부착하는 데 사용됩니다.
슬롯 너트는 톱니 휠, 풀리 및 기타 기계 구성 요소를 고정하는 데 사용할 수 있습니다.

도면



품목 요약

슬롯 너트 스틸 DIN 70852

주문 번호	표면 기본 몸체	D1	D2	D3	H	B=슬롯 너비	T
K2059.010	자연적 마무리	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
K2059.012	자연적 마무리	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
K2059.014	자연적 마무리	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
K2059.016	자연적 마무리	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
K2059.018	자연적 마무리	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
K2059.020	자연적 마무리	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
K2059.022	자연적 마무리	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
K2059.024	자연적 마무리	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
K2059.026	자연적 마무리	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
K2059.028	자연적 마무리	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
K2059.030	자연적 마무리	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
K2059.032	자연적 마무리	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
K2059.035	자연적 마무리	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
K2059.038	자연적 마무리	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
K2059.040	자연적 마무리	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
K2059.042	자연적 마무리	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
K2059.045	자연적 마무리	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
K2059.048	자연적 마무리	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
K2059.050	자연적 마무리	M50x1,5	68	60	8	8	3,3

슬롯 너트 스틸 DIN 70852

품목 요약

주문 번호	표면 기본 품체	D1	D2	D3	H	B=슬롯 너비	T
K2059.052	자연적 마무리	M52X1,5	70	62	8	8	3,3
K2059.055	자연적 마무리	M55X1,5	75	67	8	8	3,3
K2059.060	자연적 마무리	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
K2059.065	자연적 마무리	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
K2059.070	자연적 마무리	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
K2059.075	자연적 마무리	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
K2059.080	자연적 마무리	M80X1,5	100	91	10	11	4,3
K2059.10	아연 도금	M10x1	20	16	5	4,5	1,8
K2059.12	아연 도금	M12x1,5	22	18	6	4,5	1,8
K2059.14	아연 도금	M14x1,5	24	20	6	4,5	1,8
K2059.16	아연 도금	M16x1,5	28	23	6	5,5	2,3
K2059.18	아연 도금	M18x1,5	30	25	6	5,5	2,3
K2059.20	아연 도금	M20x1,5	32	27	6	5,5	2,3
K2059.22	아연 도금	M22x1,5	36	30	7	6,5	2,8
K2059.24	아연 도금	M24x1,5	38	32	7	6,5	2,8
K2059.26	아연 도금	M26x1,5	40	34	7	6,5	2,8
K2059.28	아연 도금	M28x1,5	42	36	7	6,5	2,8
K2059.30	아연 도금	M30x1,5	44	38	7	6,5	2,8
K2059.32	아연 도금	M32x1,5	48	41	8	7	3,3
K2059.35	아연 도금	M35x1,5	50	43	8	7	3,3
K2059.38	아연 도금	M38x1,5	54	47	8	7	3,3
K2059.40	아연 도금	M40x1,5	56	49	8	7	3,3
K2059.42	아연 도금	M42x1,5	60	52	8	8	3,3
K2059.45	아연 도금	M45x1,5	62	54	8	8	3,3
K2059.48	아연 도금	M48x1,5	65	57	8	8	3,3
K2059.50	아연 도금	M50x1,5	68	60	8	8	3,3
K2059.52	아연 도금	M52X1,5	70	62	8	8	3,3
K2059.55	아연 도금	M55X1,5	75	67	8	8	3,3
K2059.60	아연 도금	M60x1,5	80	71	9	11	4,3
K2059.65	아연 도금	M65X1,5	85	76	9	11	4,3
K2059.70	아연 도금	M70X1,5	90	81	9	11	4,3
K2059.75	아연 도금	M75X1,5	95	86	10	11	4,3
K2059.80	아연 도금	M80X1,5	100	91	10	11	4,3