


이송 롤러용 베어링 플랜지

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
베어링 플랜지 및 고정 부품 PA-GF.
볼트 스틸.

표면 마무리:
검정색.
광택 처리된 볼트.


정보:
두 개의 베어링 플랜지는 프로파일 알루미늄 D50 유형 I, 튜브(K2057)와 결합하여 이송 롤러(운반 롤러)를 구성합니다. 베어링 플랜지는 프로파일 알루미늄 튜브에 간단하게 프레스됩니다. 이는 다양한 운송 작업에 사용될 수 있습니다.

베어링 플랜지에는 볼 베어링과 스프링 장착 고정 핀이 있어 이송 롤러를 기존의 구조에 다시 장착할 수 있습니다.
여러 개의 이송 롤러를 차례로 조립하여 롤러 컨베이어가 구성됩니다.

롤러의 축 위치는 육각형에 부착된 고정 부품으로 결정됩니다. 베어링 플랜지에는 원주 방향의 V 슬롯이 있습니다. 즉, $\varnothing 4\text{mm}$ 원형 드라이브를 사용해 구동할 수도 있습니다.

세트(2개)로 배송됩니다.

도면



품목 요약

이송 롤러용 베어링 플랜지

주문 번호	타입	슬롯 너비	D	F max. N	X min.	X max.
K2056.5008	I	8	50	1000	160	800

