


## 원추형 그립 DIN 99

## 품목 설명/제품 이미지



## 설명

## 재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 A2.

## 표면 마무리:

광택처리된 스틸.

블라스트 스테인레스 스틸 1.4301.

## 정보:


다른 부품과 레버를 고정하기  
위해선 핀 방식보다 접착하는  
방식이 효과적입니다.

## 도면 설명:

타입 L: 보어 홀 있음

타입 N: 압나사 있음

## 도면



## 품목 요약

## DIN 99 원추형 그립

| 주문 번호     | 타입 | 본체 재질 | X  | A=그립 길이 | B1   | B2 | D1 | D2<br>볼 | H    | L2   |
|-----------|----|-------|----|---------|------|----|----|---------|------|------|
| K0174.106 | L  | 스틸    | 6  | 48      | 9,5  | -  | 8  | 12      | 24   | 4    |
| K0174.108 | L  | 스틸    | 8  | 60      | 12   | -  | 10 | 16      | 30,5 | 5    |
| K0174.110 | L  | 스틸    | 10 | 76      | 14,5 | -  | 13 | 20      | 38   | 6    |
| K0174.112 | L  | 스틸    | 12 | 95      | 18,5 | -  | 16 | 25      | 47   | 7,5  |
| K0174.116 | L  | 스틸    | 16 | 119     | 24   | -  | 20 | 32      | 59,5 | 10   |
| K0174.120 | L  | 스틸    | 20 | 152     | 30   | -  | 25 | 40      | 75,5 | 12,5 |

## 원추형 그립 DIN 99

## 품목 요약

| 주문 번호      | 타입 | 본체 재질       | X   | A=그립 길이 | B1   | B2   | D1 | D2<br>볼 | H    | L2   |
|------------|----|-------------|-----|---------|------|------|----|---------|------|------|
| K0174.0106 | L  | 스테인레스 스틸 A2 | 6   | 48      | 9,5  | -    | 8  | 12      | 24   | 4    |
| K0174.0108 | L  | 스테인레스 스틸 A2 | 8   | 60      | 12   | -    | 10 | 16      | 30,5 | 5    |
| K0174.0110 | L  | 스테인레스 스틸 A2 | 10  | 76      | 14,5 | -    | 13 | 20      | 38   | 6    |
| K0174.0112 | L  | 스테인레스 스틸 A2 | 12  | 95      | 18,5 | -    | 16 | 25      | 47   | 7,5  |
| K0174.0116 | L  | 스테인레스 스틸 A2 | 16  | 119     | 24   | -    | 20 | 32      | 59,5 | 10   |
| K0174.0120 | L  | 스테인레스 스틸 A2 | 20  | 152     | 30   | -    | 25 | 40      | 75,5 | 12,5 |
| K0174.206  | N  | 스틸          | M6  | 48      | -    | 9,5  | 8  | 12      | 24   | 4    |
| K0174.208  | N  | 스틸          | M8  | 60      | -    | 12   | 10 | 16      | 30,5 | 5    |
| K0174.210  | N  | 스틸          | M10 | 76      | -    | 14,5 | 13 | 20      | 38   | 6    |
| K0174.212  | N  | 스틸          | M12 | 95      | -    | 18,5 | 16 | 25      | 47   | 7,5  |
| K0174.216  | N  | 스틸          | M16 | 119     | -    | 24   | 20 | 32      | 59,5 | 10   |
| K0174.220  | N  | 스틸          | M20 | 152     | -    | 30   | 25 | 40      | 75,5 | 12,5 |
| K0174.0206 | N  | 스테인레스 스틸 A2 | M6  | 48      | -    | 9,5  | 8  | 12      | 24   | 4    |
| K0174.0208 | N  | 스테인레스 스틸 A2 | M8  | 60      | -    | 12   | 10 | 16      | 30,5 | 5    |
| K0174.0210 | N  | 스테인레스 스틸 A2 | M10 | 76      | -    | 14,5 | 13 | 20      | 38   | 6    |
| K0174.0212 | N  | 스테인레스 스틸 A2 | M12 | 95      | -    | 18,5 | 16 | 25      | 47   | 7,5  |
| K0174.0216 | N  | 스테인레스 스틸 A2 | M16 | 119     | -    | 24   | 20 | 32      | 59,5 | 10   |
| K0174.0220 | N  | 스테인레스 스틸 A2 | M20 | 152     | -    | 30   | 25 | 40      | 75,5 | 12,5 |