

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:
스틸.

표면 마무리:

경도 강도 8.8 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.

경도 강도 10.9 스틸, 자연적 마무리(검은색) 또는 광택 처리.

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	K	최소 Ls	최대 Lg	T	D1	SW
K0708.03X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M3	10	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.03X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M3	12	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.03X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M3	16	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.03X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M3	20	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.03X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M3	25	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.04X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M4	10	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.04X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M4	12	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.04X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M4	16	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.04X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M4	20	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.04X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M4	25	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.05X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M5	10	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.05X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M5	12	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.05X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M5	16	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.05X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M5	20	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.05X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M5	25	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.05X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M5	30	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.06X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	10	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	12	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	16	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	20	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	25	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	30	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	35	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.06X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	40	3,3	11	16	2,5	12	4
K0708.06X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	45	3,3	16	21	2,5	12	4
K0708.06X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	50	3,3	21	26	2,5	12	4
K0708.06X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M6	60	3,3	31	36	2,5	12	4
K0708.08X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	16	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.08X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	20	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.08X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	25	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.08X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	30	4,4	0	2,5	3,5	16	5

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	K	최소 Ls	최대 Lg	T	D1	SW
K0708.08X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	35	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.08X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	40	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.08X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	45	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.08X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	50	4,4	15,75	22	3,5	16	5
K0708.08X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M8	60	4,4	25,75	32	3,5	16	5
K0708.10X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	16	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	20	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	25	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	30	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	35	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	40	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	45	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	50	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.10X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	60	5,5	20,5	28	4,4	20	6
K0708.10X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M10	70	5,5	30,5	38	4,4	20	6
K0708.12X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	20	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	25	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	30	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	35	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	40	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	45	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	50	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	60	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.12X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	70	6,5	25,25	34	4,6	24	8
K0708.12X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M12	80	6,5	35,25	44	4,6	24	8
K0708.16X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	30	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	35	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	40	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	45	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	50	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	60	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	70	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.16X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	8.8	M16	80	7,5	22	32	5,3	30	10
K0708.403X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	10	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.403X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	12	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.403X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	16	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.403X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	20	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.403X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M3	25	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.404X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	10	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.404X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	12	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.404X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	16	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.404X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	20	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.404X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M4	25	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.405X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	10	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.405X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	12	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.405X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	16	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.405X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	20	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.405X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	25	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.405X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M5	30	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.406X10	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	10	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X12	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	12	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	16	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	20	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	25	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	30	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	35	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.406X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	40	3,3	11	16	2,5	12	4
K0708.406X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	45	3,3	16	21	2,5	12	4
K0708.406X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	50	3,3	21	26	2,5	12	4
K0708.406X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M6	60	3,3	31	36	2,5	12	4
K0708.408X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	16	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.408X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	20	4,4	0	2,5	3,5	16	5

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 몸체	경도 등급	D	L	K	최소 Ls	최대 Lg	T	D1	SW
K0708.408X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	25	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.408X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	30	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.408X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	35	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.408X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	40	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.408X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	45	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.408X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	50	4,4	15,75	22	3,5	16	5
K0708.408X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M8	60	4,4	25,75	32	3,5	16	5
K0708.410X16	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	16	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	20	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	25	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	30	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	35	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	40	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	45	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	50	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.410X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	60	5,5	20,5	28	4,4	20	6
K0708.410X70	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M10	70	5,5	30,5	38	4,4	20	6
K0708.412X20	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	20	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X25	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	25	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	30	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	35	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	40	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	45	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	50	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	60	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.412X70	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	70	6,5	25,25	34	4,6	24	8
K0708.412X80	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M12	80	6,5	35,25	44	4,6	24	8
K0708.416X30	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	30	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X35	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	35	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X40	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	40	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X45	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	45	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X50	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	50	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X60	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	60	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X70	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	70	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.416X80	스틸	광택 처리된 아연도금	8.8	M16	80	7,5	22	32	5,3	30	10
K0708.303X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	10	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.303X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	12	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.303X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	16	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.303X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	20	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.303X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M3	25	1,86	0	1	1,25	5,81	2
K0708.304X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	10	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.304X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	12	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.304X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	16	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.304X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	20	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.304X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M4	25	2,3	0	1,4	1,8	8	2,5
K0708.305X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	10	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.305X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	12	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.305X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	16	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.305X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	20	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.305X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	25	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.305X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M5	30	2,8	0	1,6	2,3	10	3
K0708.306X10	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	10	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X12	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	12	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	16	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	20	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	25	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	30	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	35	3,3	0	2	2,5	12	4
K0708.306X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	40	3,3	11	16	2,5	12	4
K0708.306X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	45	3,3	16	21	2,5	12	4
K0708.306X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	50	3,3	21	26	2,5	12	4
K0708.306X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M6	60	3,3	31	36	2,5	12	4

육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스틸

품목 요약

주문 번호	재질	표면 기본 용체	경도 등급	D	L	K	최소 Ls	최대 Lg	T	D1	SW
K0708.308X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	16	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	20	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	25	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	30	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	35	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	40	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	45	4,4	0	2,5	3,5	16	5
K0708.308X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	50	4,4	15,75	22	3,5	16	5
K0708.308X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M8	60	4,4	25,75	32	3,5	16	5
K0708.310X16	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	16	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	20	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	25	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	30	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	35	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	40	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	45	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	50	5,5	0	3	4,4	20	6
K0708.310X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	60	5,5	20,5	28	4,4	20	6
K0708.310X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M10	70	5,5	30,5	38	4,4	20	6
K0708.312X20	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	20	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X25	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	25	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	30	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	35	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	40	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	45	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	50	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	60	6,5	0	3,5	4,6	24	8
K0708.312X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	70	6,5	25,25	34	4,6	24	8
K0708.312X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M12	80	6,5	35,25	44	4,6	24	8
K0708.316X30	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	30	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X35	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	35	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X40	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	40	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X45	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	45	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X50	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	50	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X60	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	60	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X70	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	70	7,5	0	4	5,3	30	10
K0708.316X80	스틸	자연적 마무리 (검정)	10.9	M16	80	7,5	22	32	5,3	30	10