


조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

조인트 나사는 각도 및 거리를 보상하기 위해 유연하게 조절 가능한 커넥터 부품으로 사용됩니다. 예를 들어 기계 또는 하우징의 쏘트 요소로 사용됩니다.

재질:

나사 슬리브, 단강, 강도 등급 10.9 또는 스테인리스 스틸 1.4305.
볼 부품, 패삭강 또는 스테인리스 스틸 1.4305.

표면 마무리:

단강, 열처리, 검정 산화처리.
패삭강, 경화 및 검정 산화처리.
스테인리스 스틸, 무광택 처리.


정보:

조인트 나사는 압력으로만 부하되어야 합니다.

나와있는 정적 하중은 사용된 볼 요소의 재료 기준으로, 축 방향의 정적인 힘입니다.

사용할 때 사용자는 발생하는 구부러짐 및 비틀림 응력을 고려해야 합니다.

도면



품목 요약

조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸

주문 번호	본체 재질	D1=나사	D2=나사	D3	부하 max. kN (정적 부하)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=스위벨 앵글
K2201.1005	스틸	M10	M5	7,8	6	18,9	14	5	9	7	5	10°
K2201.1206	스틸	M12	M6	9,6	8,5	21,2	16	6	10	9	5	15°
K2201.1608	스틸	M16	M8	13,2	15	26	20	8	14	12	7	15°

조인트 나사, 스틸 또는 스테인리스 스틸

품목 요약

주문 번호	본체 재질	D1=나사	D2=나사	D3	부하 max. kN (정적 부하)	L1	L2	SW1	SW2	SW3	T	W=스위벨 앵글
K2201.2410	스틸	M24	M10	20	21	40	30	12	20	19	9	15°
K2201.2412	스틸	M24	M12	20	31	40	30	12	20	19	11	15°
K2201.3016	스틸	M30x2	M16	27,7	58	45,5	36	12	27	24	14	15°
K2201.3820	스틸	M38x2	M20	34,6	91	54,5	40	17	32	30	18	15°
K2201.11005	스테인레스 스틸	M10	M5	7,8	2,6	18,9	14	5	9	7	5	10°
K2201.11206	스테인레스 스틸	M12	M6	9,6	4	21,2	16	6	10	9	5	15°
K2201.11608	스테인레스 스틸	M16	M8	13,2	7	26	20	8	14	12	7	15°
K2201.12410	스테인레스 스틸	M24	M10	20	11	40	30	12	20	19	9	15°
K2201.12412	스테인레스 스틸	M24	M12	20	16	40	30	12	20	19	11	15°
K2201.13016	스테인레스 스틸	M30x2	M16	27,7	30	45,5	36	12	27	24	14	15°
K2201.13820	스테인레스 스틸	M38x2	M20	34,6	46	54,5	40	17	32	30	18	15°