

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브, 스틸 경도 등급 5.8.


압축 핀, 스틸.

스프링 스틸 스프링 KI. D.

표면 마무리:

검정 검정 산화 마무리. 경화 압축 핀.

도면



품목 요약

스프링 플런저, 슬롯과 압축 핀, 스틸, 표준 스프링력

주문 번호	D	D1	H	L	N	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N
K0313.04	M4	1,8	1,5	9	0,6	6	20
K0313.05	M5	2,4	2	12	0,8	6	20
K0313.06	M6	2,7	2	14	1	7	20
K0313.08	M8	4	2	16	1,2	15	30
K0313.10	M10	4,5	2,5	19	1,6	20	35
K0313.12	M12	6	3,5	22	2	30	55
K0313.16	M16	8,5	4,5	24	2,5	45	100
K0313.20	M20	10	6,5	30	2,5	60	120