

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력,
나사 잠금 장치
품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

슬리브 1.4305.

볼 1.4034.

스프링 1.4310.

스레드 잠금 나일론.

표면 마무리:



소재. 불 경화.

도면 설명:

L2 = 약 스레드 2회전

KIPPlack

도면



$$a = 60^\circ, F' = 1,732 \times F$$

$$a = 90^\circ, F' = F$$

$$a = 120^\circ, F' = 0,577 \times F$$

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

품목 요약

스프링 플런저, 육각 소켓과 볼, 스테인리스 스틸, 표준 스프링력, 나사 잠금 장치

주문 번호	D	D1	H	L	L1	S	시작 탄성 F1 약. N	탄성 종료 F2 약. N	조임 토크 약. Nm	풀림 토크 대략 Nm
K0326.03	M3	1,5	0,4	9	4	1,5	1,5	3	0,1	0,07
K0326.04	M4	2,5	0,8	10	5	2	4	10	0,18	0,12
K0326.05	M5	3	0,9	14	6	2,5	6	11	0,12	0,08
K0326.06	M6	3,5	1	15	7	3	9	13	0,44	0,21
K0326.08	M8	5	1,5	18	8	4	15	30	1,1	0,38
K0326.10	M10	6	2	23	9	5	20	35	1,3	0,6
K0326.12	M12	8	2,5	26	10	6	30	55	2	1,3
K0326.16	M16	10	3,5	33	14	8	65	125	3,9	3