

암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 - inch 품목 설명/제품 이미지



INCH
Parts



설명

재질:

그립 레버 정밀 캐스트 .
기타 스틸 부품 1.4305 (AISI 303에 따름).


표면 마무리:

그립 레버, 전해 연마.
스틸 부품 검정색.


요청 시:

기타 암나사 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

들어올려
잠금 해제



도면



암나사와 보호 캡이 있는 스테인레스 클램핑 레버, 스테인레스 나사 인서트 - inch

품목 요약

암나사 보호 캡 스테인레스 스틸 클램프 레버

주문 번호	크기	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0124.92A2	2	1/4-20	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10
K0124.92A3	2	5/16-18	12	13,5	18,5	19	32	6,5	17,5	42,5	45,5	65	74,5	10	10
K0124.93A3	3	5/16-18	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11
K0124.93A4	3	3/8-16	14	16	21	22	41,5	10	24	54,5	58,5	80	91	11	11