

볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

볼 와셔 스틸 케이스 경화처리, 경화 깊이 최소 0.2 mm.


오목 와셔 스틸 열처리.

정보:

볼 와셔 및 오목 와셔가 단단히 연결된 캡티브 유닛을 형성합니다. 간단하고 신속한 조립이 가능합니다.

전장 높이가 개별 부품의 높이보다 높아 DIN 6319에 부합합니다.

도면



품목 요약

볼 와셔 및 오목 와셔 조합, 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사

주문 번호	본체 재질	D1	D2	D3	H	G	부하 max. kN (정적 부하)
K2148.061	스틸	6,4	7,4	13	7	M6	9
K2148.081	스틸	8,4	9,7	17	8,5	M8	17
K2148.101	스틸	10,5	12	21	10,4	M10	26
K2148.121	스틸	13	14,2	25	13,1	M12	38
K2148.161	스틸	17	19,7	32	17	M16	73
K2148.201	스틸	21	24,6	40	20,3	M20	117
K2148.241	스틸	25	29,4	48	24,8	M24	168
K2148.301	스틸	31	36,9	60	31,5	M30	269
K2148.062	스테인레스 스틸 A2	6,4	7,4	13	7	M6	6
K2148.082	스테인레스 스틸 A2	8,4	9,7	17	8,5	M8	12
K2148.102	스테인레스 스틸 A2	10,5	12	21	10,4	M10	16
K2148.122	스테인레스 스틸 A2	13	14,2	25	13,1	M12	24
K2148.162	스테인레스 스틸 A2	17	19,7	32	17	M16	45
K2148.202	스테인레스 스틸 A2	21	24,6	40	20,3	M20	71
K2148.242	스테인레스 스틸 A2	25	29,4	48	24,8	M24	105
K2148.302	스테인레스 스틸 A2	31	36,9	60	31,5	M30	191

볼 와셔 및 오목 와셔 스틸 또는 스테인레스 스틸, DIN 6319와 유사

품목 요약
