


볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징과 볼트, 스테인리스 스틸 1.4305.

회전 헤드, 스테인리스 스틸 1.4301.

표면 마무리:

무광택 처리.

정보:

스테인리스 스틸 소재의 고정 나사 M2 또는 M3가 함께 공급됩니다.

플레이트 두께 6mm용 조립방식 1.

플레이트 두께 6mm 이상 14mm용 조립방식 2.

고정력이 초과되면 플레이트 사이에 0.1mm 이상의 간격이 생깁니다.

액추에이션 원리:

회전 헤드가 "OFF" 위치에 있고, 볼트가 삽입된 상태인지 확인하십시오.

볼 잠금 볼트를 마운트 부시에 넣거나 위에 놓으십시오. 회전 헤드를 아래로 누르고 "ON" 위치로 돌리십시오.

액세서리:


마운트 부싱, 스테인리스 스틸, 상태 센서 있음 K1843.

마운트 부싱, 볼 잠금 볼트용 K1065.


도면 설명:

- 1) 조립 방식 1
- 2) 조립 방식 2
- 3) 플레이트


볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
도면



①



②



품목 요약

볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸

볼 잠금 볼트, 수축 가능, 회전식 작동과 회전 헤드 있음, 스테인리스 스틸
품목 요약

주문 번호	D	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	H	H1	H2	L1	L2	M	T	T1	T2
K2328.1620	14	6	25	28	21	14	26	4,4	2,4	58	6,5	43,5	5,5	19,5	M2x3	6	6-10	2,5
K2328.11022	18	10	34	36	28	18	35	6,5	3,4	66	10	50	5,5	21,5	M3x4	6	6-14	2,5

주문 번호	전단 강도 kN	장력 N	추출력 F kN	지탱력 N	온도 저항
K2328.1620	3	30	0,5	90	≤180 °C
K2328.11022	9	50	1,5	150	≤180 °C

주문 번호	설명	모델 1	버전 2	형태 타입
K2328.1620	볼 잠금 볼트	-	-	-
K2328.11022	볼 잠금 볼트	-	-	-