

수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스톨드 나사가 있는 스틸 편심 레버

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

편심 레버에는 기술적으로 최적화된 플라스틱 스러스트 와셔가 있습니다.

스러스트 와셔는 매우 우수한 내마모성과 크리프 강도를 갖춘 특수 고성능 플라스틱으로 제작되었습니다.

재질:

스틸 핸들 1.0401.

고성능 열가소성 수지로 제작된 스러스트 와셔, 강화 탄소 섬유.

스테인레스 스틸 힌지 핀 1.4305.

스틸 스톨드 나사, 강도 등급 5.8.

표면 마무리:

핸들 및 스톨드 나사 청색 피막처리.

스러스트 와셔, 검정색.

힌지 핀, 불랭크.

정보:


플라스틱은 부하 상태에서는 서행(지연)하는 특성을 가짐.

액세서리:

약간 구부러진 접촉면의 경우 스테인레스 스틸 K2130 재질의 디스크를 옵션으로 주문할 수 있습니다.

이는 스러스트 와셔와 접촉면 사이에 평면 와셔로 장착할 수 있습니다.

도면



수나사, 플라스틱 압력 디스크 및 스틸 스테드 나사가 있는 스틸 편 심 레버

품목 요약

주문 번호	주문 번호 오래됨 KIPP	D	D1	D2	B	B1	H	H1	A	A1	L	클램핑력 F kN	손 힘 FH N	스트로크 S
K2123.1502205X20	K0788.1502205X20	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	4	120	1,2
K2123.1502205X30	K0788.1502205X30	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	4	120	1,2
K2123.1502205X40	K0788.1502205X40	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	4	120	1,2
K2123.1502205X50	K0788.1502205X50	M5	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	4	120	1,2
K2123.1502206X20	K0788.1502206X20	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	20	4	120	1,2
K2123.1502206X30	K0788.1502206X30	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	30	4	120	1,2
K2123.1502206X40	K0788.1502206X40	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	40	4	120	1,2
K2123.1502206X50	K0788.1502206X50	M6	16	9	21,5	15	14,7	22,2	70,4	79,2	50	4	120	1,2
K2123.2502208X25	K0788.2502208X25	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	8	350	1,5
K2123.2502208X30	K0788.2502208X30	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	8	350	1,5
K2123.2502208X40	K0788.2502208X40	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	8	350	1,5
K2123.2502208X50	K0788.2502208X50	M8	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	8	350	1,5
K2123.2502210X25	K0788.2502210X25	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	25	8	350	1,5
K2123.2502210X30	K0788.2502210X30	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	30	8	350	1,5
K2123.2502210X40	K0788.2502210X40	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	40	8	350	1,5
K2123.2502210X50	K0788.2502210X50	M10	25	11	33,3	24	18,3	28,8	96	108	50	8	350	1,5