


사이드 클램프 자동화 기능

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

이 사이드 클램프는 자동 클램핑 프로세스에 특히 적합합니다.

재질:

단강.

표면 마무리:

열처리 및 검정 산화처리

액추에이션 원리:

토크 조절이 가능한 임팩트 렌치 또는 렌치를 사용하여 수동으로 조작. 예를 들면 토크 조절이 가능한 임팩트 렌치와 같이 자동화된 조작의 경우, 기재된 최대 조임 토크 또는 기재된 최대 장력의 최대 50%까지 풀림 및 조임을 하여야 합니다.

장점:

자동화 기능
높은 클램핑력
빠른 조임

공급 내역:


K2159.0600: 2x 로케이팅 볼트 Ø 10 (h7) x 30.

K2159.1000: 2x 로케이팅 볼트 Ø 16 (h7) x 30.

액세서리:

그리퍼 및 인서트 K0385.

도면



품목 요약

사이드 클램프 자동화 기능

품목 요약

사이드 클램프 자동화 기능

주문 번호	B	B1	B2	B3	B4	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	L	L1	L2	L3	SW	스트로크 S	클램핑력 kN	조임 토크 max. Nm
K2159.0600	76	52	32	64	35	M6x15	10	6,6	80	56	50	30	35	12	15	8	76	34	5	30	19	8	6	27
K2159.1000	100	68	42	85	45	M6x15	16	9	97	73	65	40	45	15	16	11	100	44,5	8	40	19	11	10	55