

플라스틱 스위벨 패드 플레이트

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

스위벨 패드는 플레이트와 육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017 또는 육각 너트, 로우 타입 DIN 439/ISO 4035로 구성됩니다.

육각 헤드 나사의 길이는 자유롭게 선택할 수 있습니다. 따라서 높이를 직접 결정할 수 있습니다.

미끄럼 방지 플레이트는 진동을 흡수하고 스위벨 패드의 미끄러짐을 방지하여 바닥이 마모되지 않도록 보호합니다.

재질:

플레이트, 슬리브, 너트 PA6.

미끄럼 방지 플레이트 NBR.

표면 마무리:

검정색.

정보:

도표에 나와있는 부하값은 정적 하중을 수직으로 스핀들 가운데 있는 플레이트에 가하는 일련의 실험을 근거로 도출한 값입니다. 진동 또는 다른 흔들림 효과에서 발생하는 방사상으로 작용하는 힘은 부하율에 영향을 미치고, 제시된 값에서는 고려되지 않았습니다.

조립:

1. 육각 헤드 나사(1) 또는 육각 너트(1)를 슬리브(2)에 끼웁니다.
2. 육각 헤드 나사(1) 또는 육각 너트(1) 위로 플라스틱 너트(3)를 밀어 넣습니다. 볼과 소켓 조인트가 생성됩니다.
3. 도구 없이 "딸깍" 소리와 함께 볼과 소켓 조인트를 위에서부터 플레이트(4)에 누르기만 하면 됩니다.
4. 미끄럼 방지 플레이트(5)를 아래에서 플레이트(4)로 누릅니다.

공급 내역:

미끄럼 방지 플레이트가 포함되어 있습니다.

육각 헤드 나사/육각 너트는 포함되지 않습니다.

액세서리:

육각 헤드 나사 K0871.


육각 너트 K0700.

도면 설명:

- 1) 육각 헤드 나사/육각 너트
- 2) 슬리브
- 3) 플라스틱 너트
- 4) 플레이트
- 5) 미끄럼 방지 플레이트

플라스틱 스위벨 패드 플레이트

도면



품목 요약

플라스틱 스위벨 패드 플레이트

주문 번호	크기	D	G	H	H1	H2	SW	부하 max. kN (정적 부하)
K2134.203006	30	30	M6	27	0,8	17	10	7,5
K2134.204006	40	40	M6	27	0,8	17	10	7,5
K2134.203008	30	30	M8	27	0,8	17	13	7,5
K2134.204008	40	40	M8	27	0,8	17	13	7,5
K2134.205010	50	50	M10	40	2,5	22	17	15,5
K2134.205012	50	50	M12	40	2,5	22	19	15,5
K2134.206516	65	64,5	M16	46,5	1,8	28,5	24	34
K2134.208320	83	82,5	M20	60	1,8	35	30	39