

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg

품목 설명/제품 이미지



설명

제품 설명:

텔레스코픽 레일은 최대 15kg까지 사용할 수 있으며 서랍 뒤쪽까지 쉽게 접근할 수 있도록 완전히 확장할 수 있습니다. 레일 두께가 19.5mm로 좁은 공간에 적합합니다. 고품질 스테인리스 스틸로 제작된 레일은 부식에 강하고 -80°C~+500°C의 온도에서 작동하므로 냉장고, 오븐 및 산업용 고온상의 적용에 이상적입니다. 또한 이는 식료품에 안전한 재료로 만들어졌으며 모든 식료품 안전 기준을 충족합니다.

재질:

레일, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼 캐이지, 스테인레스 스틸 1.4301.
볼, 스테인레스 스틸 1.4034.

표면 마무리:

레일, 광택처리.
볼 캐이지, 광택처리.
볼, 광택처리.

주문 정보:

쌍으로 판매

정보:

전체 확장형 텔레스코픽 레일에서 스트로크는 조립 길이와 비슷하기 때문에 더욱 편리하고 접근성이 좋습니다. 텔레스코픽 레일의 동적 부하 용량은 전체 확장하여 사용할 때 수직 장착된 레일 쌍의 최대 부하 용량을 표시합니다. 기재된 하중량은 레일 간격이 450 mm일 때 측정되었으며 10,000회 주기에서의 최대값을 의미합니다.

수평으로 장착하면 부하 용량이 약 75% 감소합니다.

고정 나사는 헤드 높이가 3mm, 헤드 직경이 8mm를 초과하지 마십시오. 그렇지 않으면 다른 레일 구성품과 충돌할 위험이 있습니다.

레일에는 파란색 보호 필름이 함께 배송되며, 사용하기 전에 제거해야 합니다.


온도 범위:

-80 C~+500 C.
300°C 이상에서 표면 변색이 발생할 수 있습니다.

조립:

조립할 때 중앙 레일은 진입 구멍이 나사 위치와 일치하도록 배치해야 합니다.

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg
도면



품목 요약

텔레스코픽 레일, 스테인리스 스틸, 측면 조립용, 전체 확장형, 최대 하중량 15kg

주문 번호	조립	제품 타입	Fp1= 페어 하중 10.000 zy.	포장 유형
K2368.0150	측면 장착	스탠다드	9	1 개 = 1 쌍
K2368.0200	측면 장착	스탠다드	11	1 개 = 1 쌍
K2368.0250	측면 장착	스탠다드	12	1 개 = 1 쌍
K2368.0300	측면 장착	스탠다드	14	1 개 = 1 쌍
K2368.0350	측면 장착	스탠다드	15	1 개 = 1 쌍
K2368.0400	측면 장착	스탠다드	15	1 개 = 1 쌍

주문 번호	A	B	H	스트로크 S	L
K2368.0150	130	19,5	22	150	150
K2368.0200	180	19,5	22	200	200
K2368.0250	230	19,5	22	250	250
K2368.0300	280	19,5	22	300	300
K2368.0350	330	19,5	22	350	350
K2368.0400	380	19,5	22	400	400