

클램핑 장치 컴팩트

품목 설명/제품 이미지

**설명**

재질:
단강.

표면 마무리:
열처리, 검정색 광택 처리.

정보:
T-슬롯 너트 DIN508이 없는 클램핑 유닛을 사용할 경우 홀딩 플레이트의 인장 강도는 900 N/mm² 이상이어야 합니다.
압축 공기로 청소하지 마십시오.

이용:
조절나사를 작동하여 클램핑 압의 높이를 연속적으로 설정할 수 있고 작업물을 고정시킬 수 있습니다.


장점:

- 단계 없는 클램핑.
- 클램핑 파워 12 kN/16 kN.
- 컴팩트한 구조.
- 높이 눈금을 통해 클램핑 높이의 빠른 사전 설정 가능.
- 스러스트 패드를 분실 없이 조립 가능.
- 먼지 및 작은 조각 방지.
- 곡선형 클램핑 압을 통해 정해진 토크로 안정적인 수직 클램핑 보장.
- 클램핑 장치 컴팩트를 통해 새로운 유형의 빠른 잠금장치를 사용하여 나사 없이 높이장치 K2228에 연결 가능.

액세서리:
빠른 잠금장치가 있는 높이장치 K2228.
스러스트 패드 세트 K2229.

클램핑 장치 컴팩트

도면



품목 요약

클램핑 장치 컴팩트

주문 번호	A	A	B	B1	B2	D	H	H1	H2	H3	H4	L	L1	L2	L3	슬롯 너비 SW	클램핑력 kN	조임 토크 M1 Nm	조임 토크 M2 Nm	
	min.	max.																		
K2227.1212	38,5	59,5	47,5	38,5	28	M12	56,5-118	0-100	3,5-103,5	92,5	81	107	12	16	141,5-163	14	10	12	100	40
K2227.1612	22,8	40,2	47,5	38,5	28	M12	52-107	0-90	3,5-93,5	92,5	81	107	12	16	126-143,5	14	10	16	100	40