


후크 클램프

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

단강, 열 처리.

표면 마무리:

타입 A-C: 검정 산화 처리. 샤프트 직경, 연마됨.

타입 D: 검정 산화 처리.

정보:

스탠다드 클램핑력과 조임 토크는 명시된 클램핑력(H5) 범위안에 유효합니다.

장점:


가장 좁은 공간에서도 사용 가능한 컴팩트한 디자인
다양한 버전과 크기

액세서리:

후크 클램프시트 K0017.

후크 클램프시트 K0851.

조인트 바 K0018.



품목 요약

후크 클램프

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. 클램핑 범위	B	L	R	소켓 캡 스크류 DIN 912	조임 토크 max. Nm	F max. kN
K0014.110030	A	20	25	-	75	54	30	9	10	12	12	-	30	M10x65	37,2	13
K0014.110040	A	20	25	-	75	54	30	9	10	12	12	-	40	M10x65	31,4	9,8
K0014.208020	B	18	22	-	58	37	23	2	7	10	10	-	20	M8x50	37,2	13,6
K0014.208025	B	18	22	-	58	37	23	2	7	10	10	-	25	M8x50	32,3	10,9
K0014.208030	B	18	22	-	58	37	23	2	7	10	10	-	30	M8x50	29,4	9
K0014.212040	B	25	32	-	92	66	39	11	12	15	18	-	40	M12x80	58,8	17,5
K0014.212050	B	25	32	-	92	68	39	11	12	15	18	-	50	M12x80	49	14
K0014.212060	B	25	32	-	92	68	39	11	12	15	18	-	60	M12x80	45,1	11,6
K0014.216040	B	32	36	-	101	75	39	15	15	15	22	-	40	M16x85	166,6	37,9
K0014.216050	B	32	36	-	101	75	39	15	15	15	22	-	50	M16x85	147	30,4
K0014.216060	B	32	36	-	101	75	39	15	15	15	22	-	60	M16x85	127,4	25,2
K0014.312140	C	25	32	M12	92	66	39	11	10	15	18	31	40	M12x80	58,8	22,6

품목 요약

주문 번호	타입	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	H5 max. 클램핑 범위	B	L	R	소켓 캡 스크류 DIN 912	조임 토크 max. Nm	F max. kN
K0014.312150	C	25	32	M12	92	68	39	11	13	15	18	38	50	M12x80	49	18,5
K0014.312160	C	25	32	M12	92	68	39	11	13	15	18	46	60	M12x80	45,1	15,2
K0014.316150	C	32	36	M12	101	75	39	15	16	15	22	38	50	M16x85	147	38
K0014.316160	C	32	36	M12	101	75	39	15	16	15	22	46	60	M16x85	127,4	33
K0014.404118	D	10	14	M4	37	24,5	14,5	-	7,5	3	8	14	18	M4x30	2,7	2
K0014.406122	D	12	16	M5	44	30,5	17,5	-	9,5	4	10	17	22	M6x35	7	3,5