

텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함

품목 설명/제품 이미지



설명


재질:
스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:
무광택 처리.

정보:
*하우징 길이 H=26.1 mm의 경우 A는 mm 단위입니다.

엑세서리:
회전식 래치 아연, 소방용 DIN 14925 K2219.

도면



품목 요약

텅 스테인레스 스틸, 스토퍼 미포함

주문 번호	버전 2	H=26.1의 경우 A	B	B1	L
K2221.145X521	아래쪽 스완 넥	52,1	19,5	8,1	45
K2221.145X501	아래쪽 스완 넥	50,1	19,5	8,1	45
K2221.145X481	아래쪽 스완 넥	48,1	19,5	8,1	45
K2221.145X461	아래쪽 스완 넥	46,1	19,5	8,1	45
K2221.145X441	아래쪽 스완 넥	44,1	19,5	8,1	45
K2221.145X421	아래쪽 스완 넥	42,1	19,5	8,1	45
K2221.145X401	아래쪽 스완 넥	40,1	19,5	8,1	45
K2221.145X381	아래쪽 스완 넥	38,1	19,5	8,1	45
K2221.145X361	아래쪽 스완 넥	36,1	19,5	8,1	45
K2221.145X341	아래쪽 스완 넥	34,1	19,5	8,1	45
K2221.145X321	아래쪽 스완 넥	32,1	19,5	8,1	45
K2221.145X301	아래쪽 스완 넥	30,1	19,5	8,1	45

텅 스테인레스 스틸, 스톱퍼 미포함

품목 요약

주문 번호	버전 2	H=26.1의 경우 A	B	B1	L
K2221.145X281	아래쪽 스완 넥	28,1	19,5	8,1	45
K2221.145X261	직선형	26,1	19,5	8,1	45
K2221.145X241	위쪽 스완 넥	24,1	19,5	8,1	45
K2221.145X221	위쪽 스완 넥	22,1	19,5	8,1	45
K2221.145X201	위쪽 스완 넥	20,1	19,5	8,1	45
K2221.145X181	위쪽 스완 넥	18,1	19,5	8,1	45
K2221.145X161	위쪽 스완 넥	16,1	19,5	8,1	45
K2221.145X141	위쪽 스완 넥	14,1	19,5	8,1	45
K2221.145X121	위쪽 스완 넥	12,1	19,5	8,1	45