

암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인서트

품목 설명/제품 이미지



들어올려
잠금 해제



설명

재질:

그립 레버:
아연 다이캐스팅 톱니 휠 강화 유리 섬유
플라스틱 경성 부품.
SEBS를 기초로한 Thermoflex 연성 구성품.
스틸 부품:
스테인레스 스틸, 1.4305.

표면 마무리:

스틸 부품 검정색.

정보:


경성 구성품과 연성 구성품은 검회색 RAL 7021로 시리즈 사양으로 제공됨

요청 시:

기타 암나사, 색상 결합 및 특수 설계 버전.
다른 길이의 요구 치수 "H1"에 대해서는 추가
비용으로 공급 가능함.

암나사가 있는 클램핑 레버 2K, 스테인레스 나사 인서트

도면



품목 요약

주문 번호	구성품 재질	X	T	D	D1	D2	H	H1	H2	H3	H4	A	A1	B	톱니 수
K0126.10401	스테인리스 스틸	M4	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.10501	스테인리스 스틸	M5	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.10601	스테인리스 스틸	M6	9	10	15	16	24,5	4	10	30	33,5	40,1	48,1	10,1	16
K0126.20601	스테인리스 스틸	M6	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.20801	스테인리스 스틸	M8	12	13,5	17,5	19	28,5	6,5	12,5	41,2	45,2	64,9	74,4	17,6	20
K0126.30801	스테인리스 스틸	M8	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22
K0126.31001	스테인리스 스틸	M10	14	16	21	22	37	10	17	51,6	56,1	80,2	91,2	20,7	22