


원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo, 피팅 공차 유

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 스틸.
마그네트 코어 AlNiCo.

표면 마무리:

하우징, 광택 처리.

정보:

차폐 시스템. h6 피팅 오차의 직경 "D" 연마. 누르거나 줄이거나 접착하여 고정할 수 있음.
접착력 감소 없이 원통형 마그네트를 "H1" 크기만큼 짧게 할 수 있음.


온도 범위:

max. 450 °C.

도면 설명:

1) 접착 표면

도면



품목 요약

원형 마그네트(바 마그네트), AlNiCo, 피팅 공차 유

원형 마그네트(바 마그네트) AlNiCo, 피팅 공차 유**품목 요약**

| 주문 번호 | D | H | H1 | 접착력 N |
|----------|----|----|----|----------|
| K0545.01 | 6 | 10 | 2 | 1,5 |
| K0545.02 | 8 | 12 | 3 | 3,5 |
| K0545.03 | 10 | 16 | 6 | 7 |
| K0545.04 | 13 | 18 | 7 | 10 |
| K0545.05 | 16 | 20 | 5 | 18 |
| K0545.06 | 20 | 25 | 6 | 42 |
| K0545.07 | 25 | 30 | 5 | 96 |
| K0545.08 | 32 | 35 | 3 | 180 |
| K0545.09 | 40 | 45 | 5 | 240 |
| K0545.10 | 50 | 50 | 2 | 420 |