

머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

품목 설명/제품 이미지



설명

재질:

하우징, 알루미늄 다이캐스팅.

마운팅 플레이트, 스틸.

파손에 강한 폴리아미드 6, 70° 쇼어 D 소재의 롤러, .

잠금 다리, 경질 고무.

잠금 휠, 폴리아미드.

표면 마무리:

하우징은 분말 코팅, RAL 9006과 유사한 흰색 알루미늄.

마운팅 플레이트, 광택 처리.

롤러: 검정.

잠금 다리, 검정.


잠금 휠, RAL 2004와 유사한 오렌지.

정보:

잠금 다리가 통합된 레벨링 캐스터. 스위벨 헤드에 밀폐된 볼 베어링 포함. 포크 렌치 SW 13 또는 통합된 조정 휠을 사용하여 높이 조정. 볼트로 고정된 휠 축.

40mm 및 45mm 그리드 크기의 프로파일 알루미늄에 장착하기 위한 통합된 마운팅 플레이트가 있는 부하 가능한 레벨링 캐스터.

도면



머신 피트가 통합된 레벨링 캐스터 프로파일 알루미늄용

품목 요약

프로파일 알루미늄 잠금 다리가 통합된 레벨링 캐스터

주문 번호	A	B	D	H	H1	R	휠 베어링	지탱력 kg	고정 방법
K2236.063291	46	29	62	103	119	77,5	슬라이딩 베어링	500	마운팅 플레이트